



Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensili di compressione, Utensili, Utensile di compressione, 6mm ² , 300mm ² , Crimpatura esagonale, Crimpatura a WM, Crimpatura dentellata, Crimpatura trapezoidale, Crimpatura ovale
N. d'ordine	2453810000
Tipo	EPG 60
GTIN (EAN)	4050118468434
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici**Omologazioni**

Omologazioni



RoHS

Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	70 mm	Profondità (pollici)	2.7559 inch
Posizione verticale	355 mm	Altezza (pollici)	13.9764 inch
Larghezza	100 mm	Larghezza (pollici)	3.937 inch
Peso netto	3300 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Dati tecnici

Tempo di carica	0.5 h
Descrizione articolo	Pinza crimpatrice 6 - 300 mm ²
Versione	Accumulatore idraulico
Tensione d'esercizio	18 V
Forza di compressione	nominale 60 kN

Dati utensile di crimpatura

Comando	Elettroidraulico	Sezione del terminale, max.	185 mm ²
Sezione del terminale, min.	25 mm ²	Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura esagonale, Crimpatura a WM, Crimpatura dentellata, Crimpatura trapezoidale, Crimpatura ovale
corsa	16 mm		

Descrizione contatto

Area di crimpatura , max.	300 mm ²	Area di crimpatura , min.	6 mm ²
---------------------------	---------------------	---------------------------	-------------------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



Accessori

... per capicorda tubiformi



Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 6	Versione
N. d'ordine	2469380000	Inserto pinza crimpatrice, 6mm ² , Crimpatura a WM
GTIN (EAN)	4050118532937	
CPZ	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 10	Versione
N. d'ordine	2469540000	Inserto pinza crimpatrice, 10mm ² , Crimpatura a WM
GTIN (EAN)	4050118483819	
CPZ	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 16	Versione
N. d'ordine	2469550000	Inserto pinza crimpatrice, 16mm ² , Crimpatura a WM
GTIN (EAN)	4050118483833	
CPZ	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 25	Versione
N. d'ordine	2469560000	Inserto pinza crimpatrice, 25mm ² , Crimpatura a WM
GTIN (EAN)	4050118483840	
CPZ	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 35	Versione
N. d'ordine	2469570000	Inserto pinza crimpatrice, 35mm ² , Crimpatura a WM
GTIN (EAN)	4050118483826	
CPZ	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 50	Versione
N. d'ordine	2469580000	Inserto pinza crimpatrice, 50mm ² , Crimpatura a WM
GTIN (EAN)	4050118483864	
CPZ	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 70	Versione
N. d'ordine	2469590000	Inserto pinza crimpatrice, 70mm ² , Crimpatura a WM
GTIN (EAN)	4050118483857	
CPZ	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 95	Versione
N. d'ordine	2469600000	Inserto pinza crimpatrice, 95mm ² , Crimpatura a WM
GTIN (EAN)	4050118483895	
CPZ	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 120	Versione
N. d'ordine	2469610000	Inserto pinza crimpatrice, 120mm ² , Crimpatura a WM
GTIN (EAN)	4050118484007	
CPZ	1 ST	

Accessori

Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 150	Versione
N. d'ordine	2469620000	Inserto pinza crimpatrice, 150mm ² , Crimpatura a WM
GTIN (EAN)	4050118483871	
CPZ	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 185	Versione
N. d'ordine	2469630000	Inserto pinza crimpatrice, 185mm ² , Crimpatura a WM
GTIN (EAN)	4050118484038	
CPZ	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 240	Versione
N. d'ordine	2469640000	Inserto pinza crimpatrice, 240mm ² , Crimpatura a WM
GTIN (EAN)	4050118484052	
CPZ	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 300	Versione
N. d'ordine	2469650000	Inserto pinza crimpatrice, 300mm ² , Crimpatura a WM
GTIN (EAN)	4050118484045	
CPZ	1 ST	

... per capicorda a crimpature



Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ES EPG/HPG 60 DIN 6	Versione
N. d'ordine	2505280000	Inserto pinza crimpatrice, 6mm ² , Crimpatura dentellata
GTIN (EAN)	4050118519662	
CPZ	1 ST	
Tipo	ES EPG 60/HPG DIN 10	Versione
N. d'ordine	2505290000	Inserto pinza crimpatrice, 10mm ² , Crimpatura dentellata
GTIN (EAN)	4050118519723	
CPZ	1 ST	
Tipo	ES EPG 60/HPG DIN 16	Versione
N. d'ordine	2505300000	Inserto pinza crimpatrice, 16mm ² , Crimpatura dentellata
GTIN (EAN)	4050118519709	
CPZ	1 ST	
Tipo	ES EPG 60/HPG DIN 25	Versione
N. d'ordine	2505310000	Inserto pinza crimpatrice, 25mm ² , Crimpatura dentellata
GTIN (EAN)	4050118519693	
CPZ	1 ST	

Accessori

Tipo	ES EPG 60/HPG DIN 35	Versione
N. d'ordine	2505320000	Inserto pinza crimpatrice, 35mm ² , Crimpatura dentellata
GTIN (EAN)	4050118519679	
CPZ	1 ST	
Tipo	ES EPG 60/HPG DIN 50	Versione
N. d'ordine	2505330000	Inserto pinza crimpatrice, 50mm ² , Crimpatura dentellata
GTIN (EAN)	4050118519686	
CPZ	1 ST	
Tipo	ES EPG 60/HPG DIN 70	Versione
N. d'ordine	2505340000	Inserto pinza crimpatrice, 70mm ² , Crimpatura dentellata
GTIN (EAN)	4050118519716	
CPZ	1 ST	
Tipo	ES EPG 60/HPG DIN 95	Versione
N. d'ordine	2505350000	Inserto pinza crimpatrice, 95mm ² , Crimpatura dentellata
GTIN (EAN)	4050118519730	
CPZ	1 ST	
Tipo	ES EPG 60/HPG DIN 120	Versione
N. d'ordine	2505360000	Inserto pinza crimpatrice, 120mm ² , Crimpatura dentellata
GTIN (EAN)	4050118519747	
CPZ	1 ST	

... per capicorda a compressione



Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 6	Versione
N. d'ordine	2505150000	Accessori, 6mm ² , Crimpatura esagonale
GTIN (EAN)	4050118519532	
CPZ	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 10	Versione
N. d'ordine	2505160000	Inserto pinza crimpatrice, 10mm ² , Crimpatura esagonale
GTIN (EAN)	4050118519556	
CPZ	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 16	Versione
N. d'ordine	2505170000	Inserto pinza crimpatrice, 16mm ² , Crimpatura esagonale
GTIN (EAN)	4050118519549	
CPZ	1 ST	

Accessori

Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 25	Versione
N. d'ordine	2505180000	Inserto pinza crimpatrice, 25mm ² , Crimpatura esagonale
GTIN (EAN)	4050118519570	
CPZ	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 35	Versione
N. d'ordine	2505190000	Inserto pinza crimpatrice, 35mm ² , Crimpatura esagonale
GTIN (EAN)	4050118519587	
CPZ	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 50	Versione
N. d'ordine	2505200000	Inserto pinza crimpatrice, 50mm ² , Crimpatura esagonale
GTIN (EAN)	4050118519600	
CPZ	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 70	Versione
N. d'ordine	2505210000	Inserto pinza crimpatrice, 70mm ² , Crimpatura esagonale
GTIN (EAN)	4050118519594	
CPZ	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 95	Versione
N. d'ordine	2505220000	Inserto pinza crimpatrice, 95mm ² , Crimpatura esagonale
GTIN (EAN)	4050118519563	
CPZ	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 120	Versione
N. d'ordine	2505230000	Inserto pinza crimpatrice, 120mm ² , Crimpatura esagonale
GTIN (EAN)	4050118519624	
CPZ	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 150	Versione
N. d'ordine	2505240000	Inserto pinza crimpatrice, 150mm ² , Crimpatura esagonale
GTIN (EAN)	4050118519631	
CPZ	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 185	Versione
N. d'ordine	2505250000	Inserto pinza crimpatrice, 185mm ² , Crimpatura esagonale
GTIN (EAN)	4050118519617	
CPZ	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 240	Versione
N. d'ordine	2505260000	Inserto pinza crimpatrice, 240mm ² , Crimpatura esagonale
GTIN (EAN)	4050118519648	
CPZ	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 300	Versione
N. d'ordine	2505270000	Inserto pinza crimpatrice, 300mm ² , Crimpatura esagonale
GTIN (EAN)	4050118519655	
CPZ	1 ST	

Accessori

... per terminali



Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ES EPG 60/HPG AEH 25	Versione
N. d'ordine	2577810000	Inserto pinza crimpatrice, 25mm ² , Crimpatura trapezoidale
GTIN (EAN)	4050118590722	
CPZ	1 ST	
Tipo	ES EPG 60/HPG AEH 50	Versione
N. d'ordine	2577830000	Inserto pinza crimpatrice, 50mm ² , Crimpatura trapezoidale
GTIN (EAN)	4050118590708	
CPZ	1 ST	
Tipo	ES EPG 60/HPG AEH 70	Versione
N. d'ordine	2577850000	Inserto pinza crimpatrice, 70mm ² , Crimpatura trapezoidale
GTIN (EAN)	4050118590692	
CPZ	1 ST	
Tipo	ES EPG 60/HPG AEH 95	Versione
N. d'ordine	2577870000	Inserto pinza crimpatrice, 95mm ² , Crimpatura trapezoidale
GTIN (EAN)	4050118590685	
CPZ	1 ST	
Tipo	ES EPG 60/HPG AEH 120	Versione
N. d'ordine	2577880000	Inserto pinza crimpatrice, 120mm ² , Crimpatura trapezoidale
GTIN (EAN)	4050118590678	
CPZ	1 ST	

Accessori

Accessori



Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	AKKU LI 18B2	Versione
N. d'ordine	2858730000	
GTIN (EAN)	4064675566137	
CPZ	1 ST	
Tipo	AKKU LI 18B5	Versione
N. d'ordine	2860070000	
GTIN (EAN)	4064675574750	
CPZ	1 ST	
Tipo	LADEGERAET EPG	Versione
N. d'ordine	1509370000	
GTIN (EAN)	4050118318630	
CPZ	1 ST	