

EPG CUT 40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller è specializzata nel taglio di cavi in rame e alluminio. La gamma di prodotti spazia dagli utensili di taglio per piccole sezioni con trasmissione diretta della forza fino ai tagliacavi per grossi diametri.

- Taglio estremamente rapido grazie alla pompa idraulica a due livelli
- Testa di crimpatura rotante a 360° ad azione rapida
- L'impugnatura ergonomica e la distribuzione uniforme del peso garantiscono un impiego sicuro e senza fatica
- Controllo continuo del livello di carica della batteria
- Controllo del ciclo di lavorazione e display di stato
- Indicatore di errore in caso di malfunzionamenti

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensili da taglio, Utensile da taglio
N. d'ordine	2453830000
Tipo	EPG CUT 40
GTIN (EAN)	4050118468410
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	70 mm	Profondità (pollici)	2.7559 inch
Posizione verticale	365 mm	Altezza (pollici)	14.3701 inch
Larghezza	80 mm	Larghezza (pollici)	3.1496 inch
Peso netto	3100 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Dati tecnici

Tempo di carica	0.5 h	Versione	Accumulatore idraulico
Tensione d'esercizio	18 V		

PW60 Manutenzione-Utensile da taglio

Cavo in rame - rigido, max.	240 mm ²	Cavo in rame - semirigido, max.	200 mm ²
Cavo in rame, max. Ø	40 mm	Tempo di carica	0.5 h
Tensione d'esercizio	18 V	Cavo in alluminio ad anima singola, max. 500 mm ² (mm ²)	
Cavo in alluminio - semirigido, max (mm ²)	280 mm ²	Cavo in alluminio - semirigido, max. Ø	40 mm
Forza di perforazione	30 kN		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

Esempio d'uso



Accessori



Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	AKKU LI 18B5	Versione
N. d'ordine	2860070000	
GTIN (EAN)	4064675574750	
CPZ	1 ST	
Tipo	AKKU LI 18B2	Versione
N. d'ordine	2858730000	
GTIN (EAN)	4064675566137	
CPZ	1 ST	
Tipo	LADEGERAET EPG	Versione
N. d'ordine	1509370000	
GTIN (EAN)	4050118318630	
CPZ	1 ST	