

THM MMP CASE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Empty box / Case
N. d'ordine	2457760000
Tipo	THM MMP CASE
GTIN (EAN)	4050118473131
CPZ	1 Pieza

THM MMP CASE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Dimensioni e pesi**

Profondità	455
Posizione verticale	380 mm
Larghezza	570 mm
Peso netto	7500 g

Profondità (pollici)	17.9134 inch
Altezza (pollici)	14.9606 inch
Larghezza (pollici)	22.4409 inch

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

sistemi di siglatura

Versione	Custodia in alluminio
Funzionamento a batteria	No

Tipo	Trolley
Dotazione	Trolley

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001675
ETIM 10.0	EC001675
ECLASS 15.0	19-14-90-90

ETIM 9.0	EC001675
ECLASS 14.0	19-14-90-90