

TNST OR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Diversamente dalle morsettiera con leva di sezionamento integrata, le nostre spine di sezionamento possono essere completamente staccate o rimosse dalla morsettiera e dalla rispettiva applicazione e offrono una soluzione alternativa flessibile ai nostri sezionatori standard.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spina di sezionamento (Morsetto), Wemid, arancione
N. d'ordine	2463540000
Tipo	TNST OR
GTIN (EAN)	4050118478211
CPZ	50 Pieza

TNST OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	29.73 mm	Profondità (pollici)	1.1705 inch
Posizione verticale	11.3 mm	Altezza (pollici)	0.4449 inch
Larghezza	2.7 mm	Larghezza (pollici)	0.1063 inch
Peso netto	1.2 g		

Temperature

Temperatura ambiente -5 °C...40 °C Temperatura d'esercizio continuo, min. -60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max. 130 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Altri dati tecnici

Tipo di fissaggio innestato Istruzioni di montaggio Montaggio diretto

Dati dei materiali

Materiale di base Wemid Colori arancione
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0

Dati dimensionamento

Corrente nominale 20 A Classe di sovratensione III
Grado di lordura 3

Generale

Istruzioni di montaggio Montaggio diretto

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Tipo di collegamento innestabile

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002018	ETIM 9.0	EC002018
ETIM 10.0	EC002018	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		