

TNST OR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Diversamente dalle morsettiere con leva di sezionamento integrata, le nostre spine di sezionamento possono essere completamente staccate o rimosse dalla morsettiera e dalla rispettiva applicazione e offrono una soluzione alternativa flessibile ai nostri sezionatori standard.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spina di sezionamento (Morsetto), Wemid, arancione
N. d'ordine	2463540000
Tipo	TNST OR
GTIN (EAN)	4050118478211
CPZ	50 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	29.73 mm	Profondità (pollici)	1.1705 inch
Posizione verticale	11.3 mm	Altezza (pollici)	0.4449 inch
Larghezza	2.7 mm	Larghezza (pollici)	0.1063 inch
Peso netto	1.2 g		

Temperature

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	130 °C		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Altri dati tecnici

Tipo di fissaggio	innestato	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
-------------------	-----------	-------------------------	-------------------

Dati dei materiali

Materiale di base	Wemid	Colori	arancione
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		

Dati dimensionamento

Corrente nominale	20 A	Classe di sovratensione	III
Grado di lordura	3		

Generale

Istruzioni di montaggio Montaggio diretto

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Tipo di collegamento innestabile

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002018	ETIM 9.0	EC002018
ETIM 10.0	EC002018	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		