

MCB 489 1P D 60A ACDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Interruttore in miniatura, Curva caratteristica: D, Numero di poli: 1, 60 A, bianco
N. d'ordine	2478770000
Tipo	MCB 489 1P D 60A ACDC
GTIN (EAN)	4050118491227
CPZ	72 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2025-09-01T00:00:00+02:00

MCB 489 1P D 60A ACDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	60.2 mm	Profondità (pollici)	2.3701 inch
Posizione verticale	116 mm	Altezza (pollici)	4.5669 inch
Larghezza	17.6 mm	Larghezza (pollici)	0.6929 inch
Peso netto	13.88 g		

Temperature

Temperatura di magazzino		Temperatura ambiente	-35 °C...70 °C
Temperatura d'esercizio		Umidità	40°C/95% umidità rel., senza condensa

Dati elettrici

Tipo di tensione	AC/DC	Tensione AC nominale	120 V
Tensione DC nominale	60 V	Corrente nominale	60 A
Capacità d'interruzione	10000.00 A		

Dati generali

Curva caratteristica	D	Numero di poli	1
Versione interruttore	Termomagnetico	Durata tipica in cicli meccanici	20000
Durata tipica in cicli elettrici	6000	Tipo di montaggio	Guida DIN
Tipo di fissaggio	montaggio su guida	Vibrazione	secondo IEC 60068-2-6
Urti	secondo IEC 60068-2-27	Colori	bianco

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000042	ETIM 9.0	EC000042
ETIM 10.0	EC000042	ECLASS 14.0	27-14-19-01
ECLASS 15.0	27-14-19-01		