

MCB 1077 1P D 3A ACDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Interruttore in miniatura, Numero di poli: 1, 3 A, bianco
N. d'ordine	2480770000
Tipo	MCB 1077 1P D 3A ACDC
GTIN (EAN)	4050118489224
CPZ	12 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2025-09-01T00:00:00+02:00

MCB 1077 1P D 3A ACDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	60.2 mm
Posizione verticale	82 mm
Larghezza	17.6 mm
Peso netto	83.25 g

Profondità (pollici)	2.3701 inch
Altezza (pollici)	3.2283 inch
Larghezza (pollici)	0.6929 inch

Temperature

Temperatura di magazzinaggio
Temperatura d'esercizio

Temperatura ambiente	-35 °C...70 °C
Umidità	40°C/95% umidità rel., senza condensa

Dati elettrici

Tipo di tensione	AC/DC
Tensione DC nominale	60 V
Capacità d'interruzione	10000.00 A

Tensione AC nominale	277 V
Corrente nominale	3 A

Dati generali

Numero di poli	1
Tipo di fissaggio	montaggio su guida
Urti	secondo IEC 60068-2-27

Tipo di montaggio	Guida DIN
Vibrazione	secondo IEC 60068-2-6
Colori	bianco

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000042
ETIM 10.0	EC000042
ECLASS 15.0	27-14-19-01

ETIM 9.0	EC000042
ECLASS 14.0	27-14-19-01