

MCB 1077 1P D 3A ACDC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto



Dati generali per l'ordinazione

Versione	Interruttore in miniatura, Numero di poli: 1, 3 A, bianco
N. d'ordine	2480770000
Tipo	MCB 1077 1P D 3A ACDC
GTIN (EAN)	4050118489224
CPZ	12 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2025-09-01T00:00:00+02:00



MCB 1077 1P D 3A ACDC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

	pesi

Profondità	60.2 mm	Profondità (pollici)	2.3701 inch
Posizione verticale	82 mm	Altezza (pollici)	3.2283 inch
Larghezza	17.6 mm	Larghezza (pollici)	0.6929 inch
Peso netto	83.25 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura ambiente	-35 °C70 °C
Temperatura d'esercizio	Umidità	40°C/95% umidità rel.,
		senza condensa

Dati elettrici

Tipo di tensione	AC/DC	Tensione AC nominale	277 V	
Tensione DC nominale	60 V	Corrente nominale	3 A	
Capacità d'interruzione	10000.00 A			

Dati generali

Numero di poli	1	Tipo di montaggio	Guida DIN
Tipo di fissaggio	montaggio su guida	Vibrazione	secondo IEC 60068-2-6
Urti	secondo IEC 60068-2-27	Colori	bianco

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000042	ETIM 7.0	EC000042
ETIM 8.0	EC000042	ETIM 9.0	EC000042
ETIM 10.0	EC000042	ECLASS 9.0	27-14-19-01
ECLASS 9.1	27-14-19-01	ECLASS 10.0	27-14-19-01
ECLASS 11.0	27-14-19-01	ECLASS 12.0	27-14-19-01
ECLASS 13.0	27-14-19-01	ECLASS 14.0	27-14-19-01
ECLASS 15.0	27-14-19-01		

Versione catalogo / Disegni