

SAI-WDF 5P B M12 K**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Simile alla figura****Dati generali per l'ordinazione**

N. d'ordine	2485310000
Tipo	SAI-WDF 5P B M12 K
GTIN (EAN)	4050118495942
CPZ	1 Pieza

SAI-WDF 5P B M12 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Dimensioni e pesi

Peso netto

19.36 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS

Conforme con esenzione

Esenzione RoHS (se applicabile/nota)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

22cbd99b-5f46-4c36-9938-bd61e241a9ab

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Numero di poli

5

Superficie dei contatti

dorata

Materiale base della custodia

CuZn

Tensione nominale

60 V

Grado di protezione

IP67

Campo di temperatura custodia

-40 ... +85 °C

Codifica

Codificato B

Tipo di collegamento

Collegamento a vite

Materiale dei contatti

CuZn

Corrente nominale

4 A

Pressacavo

M 12

Dati tecnici generali

Numero di poli

5

Filettatura del collegamento

Femmina M12, Spina M12

Tipo di collegamento

Collegamento a vite

Materiale dei contatti

CuZn

Corrente nominale

4 A

Pressacavo

M 12

Codifica

Codificato B

Superficie dei contatti

dorata

Materiale base della custodia

CuZn

Tensione nominale

60 V

Grado di protezione

IP67

Campo di temperatura custodia

-40 ... +85 °C

Classificazioni

ETIM 8.0

EC002925

ETIM 10.0

EC002925

ECLASS 15.0

27-44-01-06

ETIM 9.0


EC002925

ECLASS 14.0


27-44-01-06

Disegni

Disegno quotato



Schema dei poli



Schema dei poli

