

BG GHDE 10P HO GK PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Non utilizzare questo prodotto per particolari di nuova progettazione



Le custodie FieldPower® sono estremamente robuste e soddisfano i requisiti della più alta classe di infiammabilità UL: 5 VA.

- Il modulo per guida di supporto "TS 35 PT6" e l'unità di contatto PT6 sono semplici da innestare.
- Le guarnizioni reclinabili consentono anche l'utilizzo di cavi preconfezionati.
- Le versioni con coperchio alto consentono l'installazione del dispositivo. Per le guarnizioni cavo consultare la sezione "Accessori".

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Custodie FieldPower®, 181 mm, 192 mm, 87 mm, IP65, in stato completo, policarbonato, trasparente
N. d'ordine	2486990000
Tipo	BG GHDE 10P HO GK PT6
GTIN (EAN)	4050118497595
CPZ	5 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (UL) E256877

Dimensioni e pesi

Profondità	87 mm	Profondità (pollici)	3.4252 inch
Posizione verticale	181 mm	Altezza (pollici)	7.126 inch
Larghezza	192 mm	Larghezza (pollici)	7.559 inch
Peso netto	366.99 g		

Temperature

Temperatura di magazzino	-40 °C...85 °C	Temperatura d'esercizio	-40 °C...85 °C
--------------------------	----------------	-------------------------	----------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Indicazioni generali

Materiale della custodia	policarbonato	Silicone	No
Colori	trasparente	Grado di protezione	IP65, in stato completo
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Coppia di serraggio delle viti coperchio	2 Nm
Allegato coperchio	Viti TX20	Istruzioni di montaggio	Viti del coperchio incluse

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

Maschera di foratura



BG GHDE 10P HO GK PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

DMS PRO



I cacciaviti Weidmüller con coppia di serraggio hanno una forma ergonomica e sono perfettamente utilizzabili con una sola mano. Garantiscono un lavoro non faticoso in qualsiasi direzione di montaggio. Dispongono inoltre di una limitazione automatica della coppia di serraggio e offrono un'alta precisione di ripetizione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	DMS PRO	Versione	
N. d'ordine	1479120000	Mounting tool	
GTIN (EAN)	4050118287011		
CPZ	1 ST		

Punte E6,3 - Torx®



Le punte Weidmüller sono punte standard che si distinguono per qualità, ampia scelta e prestazioni. Weidmüller garantisce una qualità del prodotto costante nel tempo grazie al processo di indurimento, controllato da un processore.

Il materiale d'alta qualità permette coppie di serraggio che vanno ben oltre le richieste delle norme DIN:

- DIN 5261 per punte PH/PZ
- DIN 5263 per punte a taglio
- Norma Camcar per punte TORXII che significa una lunga durata con coppie di serraggio elevate e quindi le condizioni ideali per attività di lavoro standard.

Vantaggi del prodotto:

- adatto per tutti i tipi di viti. Grazie a valori di durezza vantaggiosi di 59-61 HRC è adatto sia per l'azionamento manuale sia per quello automatico.
- Buona resistenza all'usura e di conseguenza lunga durata.
- Accoppiamento preciso nelle viti DIN per un'usura ridotta e una trasmissione di coppia ottimale.
- Produzione in base a criteri di qualità professionali secondo le norme ISO in vigore con qualità del prodotto costante.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BIT E6,3 T20 X 150	Versione	
N. d'ordine	2821510000	Utensile di montaggio	
GTIN (EAN)	4064675359050		
CPZ	5 ST		

BG GHDE 10P HO GK PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessori

www.weidmueller.com

Generation 1



Le custodie FieldPower® sono estremamente robuste e soddisfano i requisiti della più alta classe di infiammabilità UL: 5 VA.

- Il modulo per guida di supporto "TS 35 PT6" e l'unità di contatto PT6 sono semplici da innestare.
- Le guarnizioni reclinabili consentono anche l'utilizzo di cavi preconfezionati.
- Le versioni con coperchio alto consentono l'installazione del dispositivo. Per le guarnizioni cavo consultare la sezione "Accessori".

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	GH 10P PT6	Versione
N. d'ordine	1121980000	Custodie FieldPower®, 181 mm, 192 mm, 42 mm, IP65, in stato completo, Policarbonato rinforzato con fibra di vetro, nero
GTIN (EAN)	4032248903023	
CPZ	10 ST	
Tipo	BG GH 10P 4XVG PT6	Versione
N. d'ordine	1121990000	Custodie FieldPower®, 181 mm, 223 mm, 42 mm, IP65, in stato completo, Policarbonato rinforzato con fibra di vetro, nero
GTIN (EAN)	4032248903030	
CPZ	10 ST	