

IE-FCML-MINIUSB-0.3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Cavi IE confezionati

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavo USB, USB A Mini, Interfaccia di servizio, USB A Mini, 0.3 m
N. d'ordine	248820000
Tipo	IE-FCML-MINIUSB-0.3M
GTIN (EAN)	4050118498080
CPZ	1 Pieza

IE-FCML-MINIUSB-0.3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Lunghezza	0.3 m	Lunghezza (pollici)	11.811 inch
Peso netto	31 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio
Temperatura di posa	

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Dati tecnici del cavo

Colore della guaina	nero
---------------------	------

Dati tecnici generali

Materiale base della custodia	PA	Grado di protezione	IP64
-------------------------------	----	---------------------	------

Connettore maschio dx

Spina di collegamento a destra	USB A Mini, IP20, Contatto femmina, Diritto, Interfaccia di servizio, Plastica, schermate
--------------------------------	--

Connettore maschio sx

Spina di collegamento a sinistra	USB A Mini, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate
----------------------------------	--

Struttura del cavo

Colore della guaina	nero
---------------------	------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		