

## **AEP 2C 10/16**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Illustrazione del prodotto







Le piastre terminali sono fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto componibile prima del terminale di fissaggio. Inserendo la piastra terminale viene mantenuta la funzione del morsetto così come la tensione di dimensionamento indicata. È garantita una protezione contro parti sotto tensione e il morsetto terminale è sicuro per le dita.

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Serie A, Terminale
N. d'ordine	<u>2490380000</u>
Tipo	AEP 2C 10/16
GTIN (EAN)	4050118500820
CPZ	20 Pieza



# **AEP 2C 10/16**



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Omalazariani			
Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	44.5 mm	Profondità (pollici)	1.752 inch
Posizione verticale	78.83 mm	Altezza (pollici)	3.1035 inch
Larghezza	2.1 mm	Larghezza (pollici)	0.0827 inch
Peso netto	3.53 g		
Temperature			
-	05.00 55.00	<b>-</b>	F 00 40 00
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-60 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	130 °C
Conformità ambientale del pr	odotto		
Stato conformità RoHS	Conformations		
REACH SVHC	Conforme senza esenzione		
	No SVHC superiori a 0,1 wt%  Dalla culla al cancello		
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello	0.032 kg CO2eq.	
Aaltri dati tecnici			
bloccabile	Sì		
Dati dei materiali	1		
Materiale di base	Wemid	Colori	Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-25-03-01
ECLASS 14.0	27-25-03-01	ECLASS 15.0	27-25-03-01