

IE-BSS-VAPM-24V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Connettori PushPull Power secondo le specifiche PROFINET

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettore di potenza, Flangia, PROFINET, Set flangia
N. d'ordine	249348000
Tipo	IE-BSS-VAPM-24V
GTIN (EAN)	4050118522143
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (UR) E92202

Dimensioni e pesi

Larghezza	46 mm	Larghezza (pollici)	1.811 inch
Lunghezza	66 mm	Lunghezza (pollici)	2.5984 inch
Peso netto	54 g		

Temperature

Temperatura di magazzino	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di posa		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Numero di poli	5	Superficie dei contatti	Oro su nichel
Schermatura	non schermate	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Colori	grigio argento	Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco, nichelato
Materiale dei contatti	Lega di rame	Sezione di collegamento cavo, flessibile, 2.5 mm ² max.	
Sezione di collegamento cavo, flessibile, 0.75 mm ² min.		Tipo di montaggio	4 Utensili per avvitare
Grado di protezione	IP67	Cicli di inserimento	≥ 100
Grado di lordura	2	Collegamento 1	PushPull Power
Collegamento 2	Molla autobloccante	Materiale guarnizione	NBR
Tipo di bloccaggio	Push Pull		

Norme

Connettori a norma	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-3-126
--------------------	--

Proprietà elettriche

Tensione d'esercizio	24 V	Corrente di carico a 50 °C	16 A
----------------------	------	----------------------------	------

Standard generali


Connettori a norma	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-3-126	N° certificato (UR)	E92202
--------------------	--	---------------------	--------

Dati tecnici**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Disegni

Disegno quotato



Disegno



When using wire-end-ferrules, we recommend the length of 10 mm.

Calotte antipolvere

Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BP-VAPP	Versione	
N. d'ordine	1068930000	Calotta di protezione per custodia a flangia	
GTIN (EAN)	4032248823093		
CPZ	10 ST		