



Connettori PushPull Power secondo le specifiche PROFINET

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Connettore di potenza, Flangia dispositivo, PROFINET
N. d'ordine	<a href="#">2493490000</a>
Tipo	IE-BHD-VAPM
GTIN (EAN)	4050118529104
CPZ	1 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (UR) E92202

## Dimensioni e pesi

Posizione verticale	42 mm	Altezza (pollici)	1.6535 inch
Larghezza	36.2 mm	Larghezza (pollici)	1.4252 inch
Lunghezza	14.2 mm	Lunghezza (pollici)	0.5591 inch
Peso netto	23 g		

## Temperature

Temperatura di magazzino	Temperatura d'esercizio	-40 °C...80 °C
Temperatura di posa		

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati generali

Schermatura	non schermate	Colori	grigio argento
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco, nichelato	Tipo di montaggio	4 Utensili per avvitare
Grado di protezione	IP67	Cicli di inserimento	500
Grado di lordura	2	Materiale guarnizione	NBR
Tipo di bloccaggio	Push Pull		

## Standard generali


N° certificato (UR)	E92202
---------------------	--------

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

**Disegni**

**Disegno quotato**



**Sezione di montaggio**

