

HDC C MHX SM10.0AG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

La crimpatura è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro ed affidabile tra conduttore e contatto. Un collegamento crimpato ideale è a tenuta di gas e resistente alla corrosione.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettori di potenza, Contatto a crimpare, MHX, Maschio, Sezione di collegamento cavo, max.: 8, torniti, Lega di rame
N. d'ordine	2494550000
Tipo	HDC C MHX SM10.0AG
GTIN (EAN)	4050118504521
CPZ	25 Pieza

HDC C MHX SM10.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Omologazioni

Omologazioni



RoHS Conforme

Dimensioni e pesi

Peso netto 3.19 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione

Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Dati generali

Diametro contatto Ø codolo 4 mm

Lunghezza di spellatura, collegamento di 15 mm
dimensionamento

Esecuzione inserto MHX

Sezione di collegamento cavo, max. 8 mm²

Superficie argento

Tipo Maschio

Procedimento di fabbricazione torniti

Materiale del contatto Lega di rame

Sezione del conduttore max. AWG AWG 8

Tipo di collegamento Collegamento a crimpare

Resistenza di passaggio $\leq 1 \text{ m}\Omega$

Sezione di collegamento cavo, min. 10 mm²

Cicli di inserimento ≥ 500

Materiale di base Lega di rame

Sezione di collegamento dei conduttori 10 - 8 mm²

Nota importante

Informazioni sul prodotto conduttore semirigido flessibile solo tipo 1231 o 1028

Classificazioni

ETIM 8.0 EC000796

ETIM 10.0 EC000796

ECLASS 15.0 27-44-02-04

ETIM 9.0

ECLASS 14.0


EC000796

27-44-02-04

HDC C MHX SM10.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

HDC C MHX SM10.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Crimping tools**

Pinza crimpatrice per contatti torniti
• cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
• possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
• con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CTIN CM 3.6	Versione
N. d'ordine	9205440000	Pinza crimpatrice per contatti, 1.5mm ² , 10mm ² , 4-Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4032248734146	
CPZ	1 ST	