

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Garantita una lunga durata di servizio: ESG Disponibili in più colori e formati, le etichette vantano uno strato adesivo molto forte che assicura la miglior adesione possibile alla superficie sottostante. Grazie al poliestere a doppia laminazione, il materiale di base è molto sottile eppure estremamente resistente agli strappi.

I vantaggi di MultiMark

- "Materiali diversi per diversi requisiti"
- Può essere usato con dispositivi di numerosi produttori
- Sistema di siglatura dal design "familiare"

Dati generali per l'ordinazione

Versione	ESG, Siglatura di apparecchi, 8 x 20 mm, bianco
N. d'ordine	<u>2496810000</u>
Tipo	ESG 8/20 MM WS VPE1000
GTIN (EAN)	4050118508314
CPZ	1000 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Profondità	0.1 mm	Profondità (pollici)	0.0039 inch	
Posizione verticale	8 mm	Altezza (pollici)	0.315 inch	
Larghezza	20 mm	Larghezza (pollici)	0.7874 inch	
Peso netto	0.04 g			
Temperature				
Campo delle temperature di impiego	-40120 °C			
Conformità ambientale del pr	odotto			
*	Conforme senza esenzio			
Stato conformità RoHS REACH SVHC	Conforme senza esenzio No SVHC superiori a 0,1			
*				
REACH SVHC Dati generali	No SVHC superiori a 0,1	wt%		
REACH SVHC Dati generali			autoadesivo, esente da alogeni	
REACH SVHC Dati generali Adesivo	No SVHC superiori a 0,1	wt%	•	
REACH SVHC Dati generali Adesivo Larghezza Campo delle temperature di impiego,	No SVHC superiori a 0,1 Adesivo di acrilato	wt% Versione	alogeni	
PREACH SVHC Dati generali Adesivo Larghezza Campo delle temperature di impiego, max.	No SVHC superiori a 0,1 Adesivo di acrilato 20 mm	Versione Classe d'infiammabilità UL 94 Campo delle temperature di impiego,	alogeni V-0	
PREACH SVHC Dati generali Adesivo Larghezza Campo delle temperature di impiego, max. Colori	No SVHC superiori a 0,1 Adesivo di acrilato 20 mm 120 °C	Versione Classe d'infiammabilità UL 94 Campo delle temperature di impiego, min.	alogeni V-0 -40 °C	
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 Adesivo di acrilato 20 mm 120 °C bianco	Versione Classe d'infiammabilità UL 94 Campo delle temperature di impiego, min. Alogeni	alogeni V-0 -40 °C	

Marcatori per apparecchi

Alogeni	No	

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Data di creazione 03.11.2025 10:54:56 MEZ

Versione catalogo / Disegni






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Nastri a colori



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo RIBBON MM 76/360 SW N. d'ordine 2005080000 4050118389951

GTIN (EAN)

CPZ 1 ST

Versione Ink ribbon

THM MULTIMARK



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

MULTIMARK ROLLER 115 Tipo Versione N. d'ordine 1357420000 GTIN (EAN) 4050118160314 CP7 1 ST

THM MULTIMARK PLUS



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Versione N. d'ordine 2672590000 GTIN (EAN) 4050118708097 CPZ 1 ST

Data di creazione 03.11.2025 10:54:56 MEZ

4 Versione catalogo / Disegni