


**SM 27/18-22 MM GR VPE100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Prevenzione delle operazioni errate: SM

I marcatori per dispositivi MultiMark possono essere utilizzati con marcatori in materiali di diversi produttori. Ovunque siano impiegati, assicurano che tutti i componenti, ad esempio i dispositivi di comando e segnalazione di diversi produttori, siano assegnati senza ambiguità.

I vantaggi di MultiMark

- "Materiali diversi per diversi requisiti"
- Può essere usato con dispositivi di numerosi produttori
- Sistema di siglatura dal design "familiare"

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |  |
|-------------|--|
| Versione    | SwitchMark, Siglatura di apparecchi, 47.75 x 27 mm, grigio |
| N. d'ordine | <a href="#">2496940000</a>                                 |
| Tipo        | SM 27/18-22 MM GR VPE100                                   |
| GTIN (EAN)  | 4050118508444  |
| CPZ         | 100 Pieza  |

## SM 27/18-22 MM GR VPE100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensioni e pesi

|                     |          |                      |             |
|---------------------|----------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 0.1 mm   | Profondità (pollici) | 0.0039 inch |
| Posizione verticale | 47.75 mm | Altezza (pollici)    | 1.8799 inch |
| Larghezza           | 27 mm    | Larghezza (pollici)  | 1.063 inch  |
| Diametro            | 22 mm    | Peso netto           | 0.1 g       |

## Temperature

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Campo delle temperature di impiego | -40...120 °C |
|------------------------------------|--------------|

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

## Dati generali

|   |  |  |                                |
|---|--|--|--------------------------------|
| Adesivo   | Adesivo di acrilato  | Versione                                 | esente da alogeni, autoadesivo |
| Larghezza   | 27 mm  | Classe d'infiammabilità UL 94            | V-0                            |
| Campo delle temperature di impiego, max.                | 120 °C   | Campo delle temperature di impiego, min. | -40 °C                         |
| Colori  | grigio   | Alogeni                                  | No                             |
| Materiale di base                                       | poliestere   | Caratteri stampati                       | senza                          |
| Dimensioni del campo di siglatura stampante compatibile | 18 x 27 mm<br><a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> | Approvazione secondo UL 969              | Sì                             |
|   |  | Campo delle temperature di impiego       | -40...120 °C                   |

## Marcatori per apparecchi

|          |       |         |    |
|----------|-------|---------|----|
| Diametro | 22 mm | Alogeni | No |
|----------|-------|---------|----|

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**Disegni**



**SM 27/18-22 MM GR VPE100**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****Nastri a colori**

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |            |  |
|-------------|----------------------------|------------|--|
| Tipo        | RIBBON MM 76/360 SW        | Versione   |  |
| N. d'ordine | <a href="#">2005080000</a> | Ink ribbon |  |
| GTIN (EAN)  | 4050118389951              |            |  |
| CPZ         | 1 ST                       |            |  |

**THM MULTIMARK**

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |          |  |
|-------------|----------------------------|----------|--|
| Tipo        | MULTIMARK ROLLER 115       | Versione |  |
| N. d'ordine | <a href="#">1357420000</a> |          |  |
| GTIN (EAN)  | 4050118160314              |          |  |
| CPZ         | 1 ST                       |          |  |

**THM MULTIMARK PLUS**

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |          |  |
|-------------|----------------------------|----------|--|
| Tipo        | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Versione |  |
| N. d'ordine | <a href="#">2672590000</a> |          |  |
| GTIN (EAN)  | 4050118708097              |          |  |
| CPZ         | 1 ST                       |          |  |