

**SM 27/8 MM WS VPE100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Prevenzione delle operazioni errate: SM

I marcatori per dispositivi MultiMark possono essere utilizzati con marcatori in materiali di diversi produttori.

Ovunque siano impiegati, assicurano che tutti i componenti, ad esempio i dispositivi di comando e segnalazione di diversi produttori, siano assegnati senza ambiguità.

I vantaggi di MultiMark

- "Materiali diversi per diversi requisiti"
- Può essere usato con dispositivi di numerosi produttori
- Sistema di siglatura dal design "familiare"

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	SwitchMark, Siglatura di apparecchi, 8 x 27 mm, bianco
N. d'ordine	<a href="#">2497000000</a>
Tipo	SM 27/8 MM WS VPE100
GTIN (EAN)	4050118508505
CPZ	100 Pieza

## SM 27/8 MM WS VPE100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	0.1 mm	Profondità (pollici)	0.0039 inch
Posizione verticale	8 mm	Altezza (pollici)	0.315 inch
Larghezza	27 mm	Larghezza (pollici)	1.063 inch
Peso netto	0.09 g		

## Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...120 °C
------------------------------------	--------------

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati generali

Adesivo	Adesivo di acrilato	Versione	esente da alogeni, autoadesivo
Larghezza	27 mm	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Campo delle temperature di impiego, max.	120 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Colori	bianco	Alogeni	No
Materiale di base	poliestere	Caratteri stampati stampante compatibile	senza <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>
Approvazione secondo UL 969	Sì	Numero per rotolo	100
Campo delle temperature di impiego	-40...120 °C		

## Marcatori per apparecchi

Alogeni	No
---------	----

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Disegni**



**SM 27/8 MM WS VPE100**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****Nastri a colori**

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	RIBBON MM 76/360 SW	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">2005080000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118389951		
CPZ	1 ST		

**THM MULTIMARK**

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	MULTIMARK ROLLER 115	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1357420000</a>		
GTIN (EAN)	4050118160314		
CPZ	1 ST		

**THM MULTIMARK PLUS**

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">2672590000</a>		
GTIN (EAN)	4050118708097		
CPZ	1 ST		