

**ES EPG 60/HPG DIN 120****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm<sup>2</sup>
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Inserto pinza crimpatrice, 120mm <sup>2</sup> , Crimpatura dentellata
N. d'ordine	<a href="#">2505360000</a>
Tipo	ES EPG 60/HPG DIN 120
GTIN (EAN)	4050118519747
CPZ	1 Pieza

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	22 mm	Profondità (pollici)	0.8661 inch
Posizione verticale	42 mm	Altezza (pollici)	1.6535 inch
Larghezza	42 mm	Larghezza (pollici)	1.6535 inch
Peso netto	137.28 g		

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati utensile di crimpatura

Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura dentellata
Sezione capicorda	nominale 120 mm <sup>2</sup>

## Descrizione contatto

Tipo di contatto	Capicorda DIN 46234, Capicorda DIN 46341 Parte 1, Capicorda DIN 46230	Sezione del conduttore max. AWG	4/0
Sezione del conduttore min. AWG	4/0	Area di crimpatura , max.	120 mm <sup>2</sup>

## Inseri a crimpare

Larghezza di crimpatura	16 mm	Sezione trasversale a crimpare in rame	120
Larghezza di crimpatura in mm	16		

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		