


Simile alla figura

Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Inserto pinza crimpatrice, 120mm ² , Crimpatura dentellata
N. d'ordine	2505360000
Tipo	ES EPG 60/HPG DIN 120
GTIN (EAN)	4050118519747
CPZ	1 Pieza

ES EPG 60/HPG DIN 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Dimensioni e pesi

Profondità	22 mm
Posizione verticale	42 mm
Larghezza	42 mm
Peso netto	137.28 g

Profondità (pollici)	0.8661 inch
Altezza (pollici)	1.6535 inch
Larghezza (pollici)	1.6535 inch

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati utensile di crimpatura

Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura dentellata
Sezione capicorda	nominale

120 mm²

Descrizione contatto

Tipo di contatto	Capicorda DIN 46234, Capicorda DIN 46341 Parte 1, Capicorda DIN 46230	Sezione del conduttore max. AWG	4/0
Sezione del conduttore min. AWG	4/0	Area di crimpatura , max.	120 mm ²

Inserti a crimpare

Larghezza di crimpatura	16 mm	Sezione trasversale a crimpare in rame	120
Larghezza di crimpatura in mm	16		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		