


SFX 11/60 MM RT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Alta flessibilità: SFX**

I cartellini di siglatura SFX sono la scelta ideale per la siglatura dei cavi, se preferite le classiche fascette serracavo. I cavi non sempre seguono una linea retta. Il poliuretano utilizzato nei marcatori SFX soddisfa questa esigenza grazie alla sua elevata flessibilità. Il marcatore segue tutte le curve del cavo e si fissa con semplicità.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	SlimFix, Segnafili e segnacavi, 7 -, 60 x 13 mm, rosso
N. d'ordine	2519040000
Tipo	SFX 11/60 MM RT
GTIN (EAN)	4050118530995
CPZ	1000 Pieza

SFX 11/60 MM RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	0.6 mm	Profondità (pollici)	0.0236 inch
Posizione verticale	60 mm	Altezza (pollici)	2.3622 inch
Larghezza	13 mm	Larghezza (pollici)	0.5118 inch
Peso netto	0.49 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...90 °C
------------------------------------	-------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Tipo di stampa	Neutro	Versione	esente da alogeni
Larghezza	13 mm	Classe d'infiammabilità UL 94	HB
Campo delle temperature di impiego, max.	90 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Colori	rosso	Alogeni	No
Materiale di base	Poliuretano	Caratteri stampati	senza
Dimensioni del campo di siglatura	44 x 10.5 mm	stampante compatibile	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
Campo delle temperature di impiego	-40...90 °C	Numero per rotolo	1000


Segnafili e segnacavi

Alogeni	No	Sezione di collegamento cavo, max.	500 mm ²
Diametro esterno del conduttore, max.	40 mm	Diametro esterno del conduttore, min.	7 mm
Larghezza del campo di testo	44 mm	Varco fascetta serracavo	Piatto
Altezza del campo di testo	10.5 mm	Diametro esterno conduttore	7 -
Fascetta serracavo compatibile	Plastica	Sezione di collegamento dei conduttori	500 mm ²

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Disegni



SFX 11/60 MM RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Nastri a colori**

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RIBBON MM 76/360 SW	Versione	
N. d'ordine	2005080000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118389951		
CPZ	1 ST		

THM MULTIMARK

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	MULTIMARK ROLLER 115	Versione	
N. d'ordine	1357420000		
GTIN (EAN)	4050118160314		
CPZ	1 ST		

THM MULTIMARK PLUS

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Versione	
N. d'ordine	2672590000		
GTIN (EAN)	4050118708097		
CPZ	1 ST		