

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









MultiMark MultiFit

Per i connettori della concorrenza.

La superficie elastica permette una semplice installazione.

Il materiale speciale permette alle strisce di essere allungate per adattarsi alle leggere variazioni dimensionali, specialmente con i morsetti componibili più lunghi. Grazie alla risoluzione di stampa di 300 dpi si ottengono scritte molto leggibili. I vantaggi di MultiMark

- Compatibile con i morsetti componibili Weidmüller.
- Tenuta forte e stampa di lunga durata
- Le strisce continue permettono di risparmiare sui tempi di installazione
- Semplice da installare grazie all'innovativo materiale composito
- Etichetta ampia per una leggibilità ottimale
- Elevata flessibilità grazie all'indipendenza del produttore
- · Firm hold and durable printing
- · Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- · Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence
- ] Firm hold and durable printing
- · Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility

· High flexibility thanks to manufacturer independence

#### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminal marker, 9 x 5.2 mm, bianco
N. d'ordine	<u>2519250000</u>
Tipo	MF-W 9/5.2 F MM WS
GTIN (EAN)	4050118531473
CPZ	800 Pieza

Versione catalogo / Disegni 1





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS			
KUHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	0.7 mm	Profondità (pollici)	0.0276 inch
Posizione verticale	9 mm	Altezza (pollici)	0.3543 inch
Larghezza	5.2 mm	Larghezza (pollici)	0.2047 inch
Peso netto	0.01 g		
Temperature			
Campo delle temperature di impiego	-5090 °C		
Campo delle temperature di imprego	3030 C		
Conformità ambientale del pr	odotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%		
Dati generali			
Versione	esente da alogeni	Larghezza	5.2 mm
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Campo delle temperature di impiego, max.	90 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-50 °C	Colori	bianco
Alogeni	No	Materiale di base	PC-ABS, TPU
Caratteri stampati	Neutro	stampante compatibile	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS
Campo delle temperature di impiego	-5090 °C		
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 9.0	27-14-11-37
ECLASS 9.1	27-14-11-37	ECLASS 10.0	27-14-11-37
ECLASS 11.0	27-28-11-01	ECLASS 12.0	27-28-11-01
ECLASS 13.0	27-28-11-01	ECLASS 14.0	27-28-11-01
FCLACC 1F O	27 20 11 01		

ECLASS 15.0

27-28-11-01



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Disegni

## Esempio d'uso







#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

#### Nastri a colori



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

#### Dati generali per l'ordinazione

 Tipo
 RIBBON MM-TB 25/360 SW
 Versione

 N. d'ordine
 2005090000
 Nastro a colori

GTIN (EAN) 4050118390216

CPZ 1 ST

## THM MULTIMARK



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo MULTIMARK ROLLER MF-W Versione

N. d'ordine 2519150000

GTIN (EAN) 4050118531091

CPZ 1 ST

## **THM MULTIMARK PLUS**



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo MULTIMARK PLUS ROLLER M... Versione
N. d'ordine 2661620000

GTIN (EAN) 4050118681239

CPZ 1 ST

Data di creazione 29.10.2025 01:07:47 MEZ

Versione catalogo / Disegni 4