



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, turchese
N. d'ordine	2525190000
Tipo	H0,34/12S TK
GTIN (EAN)	4050118536843
CPZ	500 Pieza

Dati tecnici**Omologazioni**ROHS Conforme**Dimensioni e pesi**

Posizione verticale	125 mm	Altezza (pollici)	4.9212 inch
Peso netto	0.05 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecniciVersione Standard**Terminali**

Lunghezza della superficie di contatto (L2)	8 mm	L1 in mm	12.00 mm
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 22	Lunghezza di spellatura	10 mm
Sezione di collegamento cavo	0.34 mm ²		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		