


H0,14/12 BR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Codice colori Weidmüller
- in bustine separabili (5 x 100 pezzi)

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, marrone
N. d'ordine	2525200000
Tipo	H0,14/12 BR
GTIN (EAN)	4050118536867
CPZ	500 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni

ROHS ConformeUL File Number Search [Sito web UL](#)N° Certificato (cULus) E499744

Dimensioni e pesi

Peso netto 0.03 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzioneREACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Versione Standard

Terminali

Lunghezza della superficie di contatto (L2) 8 mm L1 in mm 12.00 mmSezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 26 Lunghezza di spellatura 10 mmSezione di collegamento cavo 0.14 mm²

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		