

- pezzi scolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, viola
N. d'ordine	2525210000
Tipo	H0,25/12 VL
GTIN (EAN)	4050118536850
CPZ	500 Pieza

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E499744

Dimensioni e pesi

Peso netto	0.04 g
------------	--------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Utensile di compressione	Versione	Standard
----------------------	--------------------------	----------	----------

Terminali

Lunghezza della superficie di contatto (L2)	8 mm	L1 in mm	12.00 mm
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 24	Lunghezza di spellatura	10 mm
Sezione di collegamento cavo	0.25 mm ²		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		