

H0,25/12 VL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, viola
N. d'ordine	2525210000
Tipo	H0,25/12 VL
GTIN (EAN)	4050118536850
CPZ	500 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° Certificato (cULus) E499744

Dimensioni e pesi

Peso netto 0.04 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Utensile di compressione	Versione	Standard
----------------------	--------------------------	----------	----------

Terminali

Lunghezza della superficie di contatto (L2)	8 mm	L1 in mm	12.00 mm
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 24	Lunghezza di spellatura	10 mm
Sezione di collegamento cavo	0.25 mm ²		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		