

HDC 24B ABU EMC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le nuove custodie RockStar® IP65 EMV di Weidmüller sono ideali per l'uso nelle condizioni ambientali più difficili e offrono protezione contro le interferenze elettromagnetiche. Un connettore di potenza è composto da un inserto e da una custodia protettiva. I nuove cinghie in plastica sono facili da chiudere e possono essere sostituite in qualsiasi momento. Tutte le custodie RockStar® di Weidmüller sono realizzate in alluminio pressofuso di alta qualità. Ciò le rende resistenti agli urti e alla corrosione senza comprometterne la compattezza e la leggerezza.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: IP65, in stato collegato, Base passante, Gancio trasversale in basso, , Dimensione entrate cavi: none |
| N. d'ordine | 2527810000 |
| Tipo | HDC 24B ABU EMC |
| GTIN (EAN) | 4050118618297 |
| CPZ | 1 Pieza |

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (cURus) E92202

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|----------|----------------------|-------------|
| Profondità | 141 mm | Profondità (pollici) | 5.5512 inch |
| Posizione verticale | 30 mm | Altezza (pollici) | 1.1811 inch |
| Larghezza | 47 mm | Larghezza (pollici) | 1.8504 inch |
| Peso netto | 133.76 g | | |

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

| | | |
|--------------------|--------------------|----------------|
| Resistenza chimica | Sostanza | Olio idraulico |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Benzina |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | UV |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Ozono |
| Resistenza chimica | Resistente | |

Dati generali

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------|------------|------------------------|
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 | Superficie | Verniciatura a polvere |
| Grado di protezione | IP65, in stato collegato | | |

Dimensioni

Entrata cavo No

Esecuzione


| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| Dimensione entrate cavi | none | Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio | Parte inferiore |
| Copertura | senza coperchio | Numero entrate cavo in alto | 0 |
| Numero entrate cavo laterali | 0 | Esecuzione custodia | Base passante |
| Esecuzione sistema di chiusura | Gancio trasversale in basso | Dimensioni di installazione | 8 |
| Entrata cavo | No | Tipo | Base passante (mont. in feritoia) |
| Versione con gancio | Gancio trasversale | Guarnizione | FPM |
| Colore (RAL) | RAL 9011 | BG | 8 |
| Adatti per ModuPlug® | Sì | | |

Dati tecnici**Classificazioni**


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

Disegni

Disegno



incasso



HDC 24B ABU EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Controprezzi

www.weidmueller.com

Grandezza 8 (24B/64D)



Le nuove custodie RockStar® IP65 EMV di Weidmüller sono ideali per l'uso nelle condizioni ambientali più difficili e offrono protezione contro le interferenze elettromagnetiche. Un connettore di potenza è composto da un inserto e da una custodia protettiva. I nuove cinghie in plastica sono facili da chiudere e possono essere sostituite in qualsiasi momento. Tutte le custodie RockStar® di Weidmüller sono realizzate in alluminio pressofuso di alta qualità. Ciò le rende resistenti agli urti e alla corrosione senza comprometterne la compattezza e la leggerezza.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | HDC 64D TOBU 1M40G EMC | Versione |
| N. d'ordine | 2544060000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4050118618280 | IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, |
| CPZ | 1 ST | Gancio trasversale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 40 |
| Tipo | HDC 64D TSBU 1M40G EMC | Versione |
| N. d'ordine | 2544050000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4050118618303 | IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore, |
| CPZ | 1 ST | Gancio trasversale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 40 |