

EL 60 MM RT 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Identificazione personalizzata: EL**

Le infinite varianti dei marcatori MultiMark li rendono un'alternativa economica alle convenzionali etichette o alle etichette speciali. Per ciascuna larghezza, l'altezza può essere configurata con precisione dal software, così da corrispondere perfettamente ai rispettivi cartellini di siglatura. Per tagliare ciascuna etichetta alle dimensioni necessarie viene utilizzata una lama. Il sistema perfetto per realizzare etichette di grandi dimensioni e morsettiera complete

I vantaggi di MultiMark

- "Materiali diversi per diversi requisiti"
- Può essere usato con dispositivi di numerosi produttori
- Sistema di siglatura dal design "familiare"

Dati generali per l'ordinazione

Versione	THM, Siglatura di apparecchi, 60 x , rosso
N. d'ordine	2528300000
Tipo	EL 60 MM RT 30M
GTIN (EAN)	4050118538892
CPZ	1 Pieza

EL 60 MM RT 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	0.1 mm	Profondità (pollici)	0.0039 inch
Posizione verticale	60 mm	Altezza (pollici)	2.3622 inch
Lunghezza	30000 mm	Lunghezza (pollici)	1181.1 inch
Peso netto	500 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...120 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Adesivo	Adesivo di acrilato	Versione	esente da alogeni, autoadesivo
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Campo delle temperature di impiego, max.	120 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Colori	rosso
Alogeni	No	Lunghezza	30000 mm
Materiale di base	poliestere	Caratteri stampati	senza
Approvazione secondo UL 969	Sì	stampante compatibile	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
Campo delle temperature di impiego	-40...120 °C	Numero per rotolo	1

Marcatori per apparecchi

Alogeni No

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

EL 60 MM RT 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni



EL 60 MM RT 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Nastri a colori



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RIBBON MM 76/360 SW	Versione
N. d'ordine	2005080000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118389951	
CPZ	1 ST	

THM MULTIMARK




Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	THM MMP EXT.RH	Versione
N. d'ordine	1302920000	
GTIN (EAN)	4050118102307	
CPZ	1 ST	
Tipo	MULTIMARK ROLLER 115	Versione
N. d'ordine	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
CPZ	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

EL 60 MM RT 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessori

www.weidmueller.com

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Versione
N. d'ordine	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
CPZ	1 ST	