


EL 60 MM SW 30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Identificazione personalizzata: EL

Le infinite varianti dei marcatori MultiMark li rendono un'alternativa economica alle convenzionali etichette o alle etichette speciali. Per ciascuna larghezza, l'altezza può essere configurata con precisione dal software, così da corrispondere perfettamente ai rispettivi cartellini di siglatura. Per tagliare ciascuna etichetta alle dimensioni necessarie viene utilizzata una lama. Il sistema perfetto per realizzare etichette di grandi dimensioni e morsettiere complete

I vantaggi di MultiMark

- "Materiali diversi per diversi requisiti"
- Può essere usato con dispositivi di numerosi produttori
- Sistema di siglatura dal design "familiare"

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | THM, Siglatura di apparecchi, 60 x , nero |
| N. d'ordine | 2528420000 |
| Tipo | EL 60 MM SW 30M |
| GTIN (EAN) | 4050118539318 |
| CPZ | 1 Pieza |

Dati tecnici

Omologazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|----------|----------------------|-------------|
| Profondità | 0.1 mm | Profondità (pollici) | 0.0039 inch |
| Posizione verticale | 60 mm | Altezza (pollici) | 2.3622 inch |
| Lunghezza | 30000 mm | Lunghezza (pollici) | 1181.1 inch |
| Peso netto | 439.12 g | | |

Temperature

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Campo delle temperature di impiego | -40...120 °C |
|------------------------------------|--------------|

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Dati generali

| | | | |
|--|---------------------|--|--|
| Adesivo | Adesivo di acrilato | Versione | esente da alogeni, autoadesivo |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 | Campo delle temperature di impiego, max. | 120 °C |
| Campo delle temperature di impiego, min. | -40 °C | Colori | nero |
| Alogeni | No | Lunghezza | 30000 mm |
| Materiale di base | poliestere | Caratteri stampati | senza |
| Approvazione secondo UL 969 | Sì | stampante compatibile | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS |
| Campo delle temperature di impiego | -40...120 °C | Numero per rotolo | 1 |

Marcatori per apparecchi

| | |
|---------|----|
| Alogeni | No |
|---------|----|

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

Disegni



Accessori**Nastri a colori**

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|-----------------|--|
| Tipo | RIBBON MM 84/300 WS | Versione | |
| N. d'ordine | 2005040000 | Nastro a colori | |
| GTIN (EAN) | 4050118390025 | | |
| CPZ | 1 ST | | |

THM MULTIMARK

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|----------|--|
| Tipo | THM MMP EXT.RH | Versione | |
| N. d'ordine | 1302920000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118102307 | | |
| CPZ | 1 ST | | |

| | | | |
|-------------|----------------------------|----------|--|
| Tipo | MULTIMARK ROLLER 115 | Versione | |
| N. d'ordine | 1357420000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | | |
| CPZ | 1 ST | | |

THM MULTIMARK PLUS

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Tipo | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Versione |
| N. d'ordine | 2672590000 |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 |
| CPZ | 1 ST |