


H1,0/14S GE BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

- terminali su rotolo (5000 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, giallo
N. d'ordine	2528570000
Tipo	H1,0/14S GE BD GSP
GTIN (EAN)	4050118539059
CPZ	4200 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (UR)	E354986

Dimensioni e pesi

Peso netto	0.1 g
------------	-------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali su bobina colore giallo	Versione	Standard
----------------------	-----------------------------------	----------	----------

Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	1.4 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	8 mm
Diametro del collare (D2)	3.5 mm	Spessore del collare isolante (S2)	0.25 mm
L1 in mm	14.00 mm	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 18
Spessore della bussola in metallo (S1)	0.15 mm	Lunghezza di spellatura	10 mm
Sezione di collegamento cavo	1 mm ²	Colore	Weidmueller

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Disegno

