

**WIL-BM-SK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Rilevatore di movimento per luci WIL-LED con collegamento a vite. Tempo di commutazione regolabile.

**Dati generali per l'ordinazione**

N. d'ordine	2537720000
Tipo	<a href="#">WIL-BM-SK</a>
GTIN (EAN)	4050118549157
CPZ	1 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

Profondità	44	Profondità (pollici)	1.7323 inch
Posizione verticale	33 mm	Altezza (pollici)	1.2992 inch
Larghezza	76 mm	Larghezza (pollici)	2.9921 inch
Peso netto	29.04 g		

## Temperature

Temperatura d'esercizio -20 - 60

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	82a8bf14-9104-4ca4-ab0c-226d976fdcac

## Dati di collegamento

Filettatura del collegamento	Terminal	Cablaggio	PIN 4: + (nero), PIN 3: - (blu)
------------------------------	----------	-----------	---------------------------------

## Dati elettrici

Tensione nominale	24 V DC	Corrente nominale	< 6.0 A
-------------------	---------	-------------------	---------

## Dati tecnici generali

Grado di protezione	IP20		
Tempo di permanenza, min.	1 min		
Tempo di permanenza, max.	10 min		
Range di rilevamento	min.	0 m	
	max.	8 m	
	Configurabile	No	
Area di rilevamento (angolo)	120 °		

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000133	ETIM 9.0	EC000133
ETIM 10.0	EC000133	ECLASS 14.0	27-14-40-07
ECLASS 15.0	27-14-40-07		