

THM ET 28/28 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Le etichette THM offrono un'eccellente qualità di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e l'intuitivo software di stampa M-Print® PRO in ambiente Windows ottimizzano ogni lavoro di siglatura.

- Sono disponibili etichette in poliestere d'alta qualità in diversi colori
- Il materiale flessibile delle etichette THM GEW e lo spesso strato adesivo ne consentono l'impiego su oggetti angolati o tondi, come cavi o tubi flessibili
- Le etichette THM ET S7 confezionate in rotoli possono essere utilizzate per etichettare i moduli Simatic 200S, S7-300 e S7-400 di Siemens
- Le etichette sono posizionate automaticamente nella stampante per un'esatta centratura della siglatura su ciascuna etichetta
- Siglatura con le stampanti a trasferimento termico THM MultiMark o THM MultiMark Plus

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Segnafile e segnacavi, 28 x 28 mm, bianco
N. d'ordine	2539410000
Tipo	THM ET 28/28 WS
GTIN (EAN)	4050118570182
CPZ	1500 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	0.35 mm	Profondità (pollici)	0.0138 inch
Posizione verticale	28 mm	Altezza (pollici)	1.1024 inch
Larghezza	28 mm	Larghezza (pollici)	1.1024 inch
Peso netto	0.39 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-50...100 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	100 °C		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Versione	autoadesivo	Larghezza	28 mm
Classe d'infiammabilità UL 94	HB	Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-50 °C	Colori	bianco
Alogeni	No	Materiale di base	polipropilene
Caratteri stampati	senza	Campo delle temperature di impiego	-50...100 °C

Segnafili e segnacavi

Alogeni	No
---------	----

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Disegni



Nastri a colori

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Versione	
N. d'ordine	2448880000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118462944		
CPZ	1 ST		