

HDC 16B ABU EMC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Le nuove custodie RockStar® IP65 EMV di Weidmüller sono ideali per l'uso nelle condizioni ambientali più difficili e offrono protezione contro le interferenze elettromagnetiche. Un connettore di potenza è composto da un inserto e da una custodia protettiva. I nuove cinghie in plastica sono facili da chiudere e possono essere sostituite in qualsiasi momento. Tutte le custodie RockStar® di Weidmüller sono realizzate in alluminio pressofuso di alta qualità. Ciò le rende resistenti agli urti e alla corrosione senza comprometterne la compattezza e la leggerezza.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione: IP65, in stato collegato, Base passante, Gancio trasversale in basso, Gancio trasversale sostituibile, Dimensione entrate cavi: none
N. d'ordine	2542320000
Tipo	HDC 16B ABU EMC
GTIN (EAN)	4050118648799
CPZ	1 Pieza

HDC 16B ABU EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



UL File Number Search

[Sito web UL](#)

N° certificato (cURus)

E92202

Dimensioni e pesi

Profondità	113 mm
Posizione verticale	30 mm
Larghezza	45 mm
Peso netto	128.6 g

Profondità (pollici)	4.4488 inch
Altezza (pollici)	1.1811 inch
Larghezza (pollici)	1.7716 inch

Temperature

Valori limite di temperatura

-40 °C ... 125 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione																
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%																
Resistenza chimica	<table> <tr> <td>Sostanza</td> <td>Olio idraulico</td> </tr> <tr> <td>Resistenza chimica</td> <td>Resistente</td> </tr> <tr> <td>Sostanza</td> <td>Benzina</td> </tr> <tr> <td>Resistenza chimica</td> <td>Resistente</td> </tr> <tr> <td>Sostanza</td> <td>UV</td> </tr> <tr> <td>Resistenza chimica</td> <td>Resistente</td> </tr> <tr> <td>Sostanza</td> <td>Ozono</td> </tr> <tr> <td>Resistenza chimica</td> <td>Resistente</td> </tr> </table>	Sostanza	Olio idraulico	Resistenza chimica	Resistente	Sostanza	Benzina	Resistenza chimica	Resistente	Sostanza	UV	Resistenza chimica	Resistente	Sostanza	Ozono	Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Olio idraulico																
Resistenza chimica	Resistente																
Sostanza	Benzina																
Resistenza chimica	Resistente																
Sostanza	UV																
Resistenza chimica	Resistente																
Sostanza	Ozono																
Resistenza chimica	Resistente																

Dati generali

Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Superficie	Verniciatura a polvere
Custodie EMC	Sì

Materiale base della custodia	alluminio pressofuso
Grado di protezione	IP65, in stato collegato
Materiale elemento di bloccaggio	PA 66/6, Acciaio, inossidabile

Dimensioni

Entrata cavo	No
--------------	----

Esecuzione

Dimensione entrate cavi	none
Copertura	senza coperchio
Esecuzione custodia	Base passante
Dimensioni di installazione	6
Tipo	Base passante (mont. in feritoia)
Guarnizione	FPM
BG	6

Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio	Parte inferiore
Numero entrate cavo laterali	0
Esecuzione sistema di chiusura	Gancio trasversale in basso, Gancio trasversale sostituibile
Entrata cavo	No
Versione con gancio	Gancio trasversale
Colore (RAL)	RAL 9011
Adatti per ModuPlug®	Sì

HDC 16B ABU EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Classificazioni**


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 16B ABU EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni



HDC 16B ABU EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Contropezzi

Grandezza 6 (16B/40D)



Le nuove custodie RockStar® IP65 EMV di Weidmüller sono ideali per l'uso nelle condizioni ambientali più difficili e offrono protezione contro le interferenze elettromagnetiche. Un connettore di potenza è composto da un inserto e da una custodia protettiva. I nuove cinghie in plastica sono facili da chiudere e possono essere sostituite in qualsiasi momento. Tutte le custodie RockStar® di Weidmüller sono realizzate in alluminio pressofuso di alta qualità. Ciò le rende resistenti agli urti e alla corrosione senza comprometterne la compattezza e la leggerezza.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC 40D TOBU 1M40G EMC	Versione
N. d'ordine	2544040000	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione:
GTIN (EAN)	4050118648775	IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore,
CPZ	1 ST	Gancio trasversale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 40
Tipo	HDC 40D TSBU 1M40G EMC	Versione
N. d'ordine	2544030000	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione:
GTIN (EAN)	4050118648782	IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore,
CPZ	1 ST	Gancio trasversale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 40