


IE-FC-IP-PWB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	FrontCom, Inserto piastra, non schermate
N. d'ordine	2548060000
Tipo	IE-FC-IP-PWB
GTIN (EAN)	4050118557596
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (cURus) E223801

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	19.5 mm	Altezza (pollici)	0.7677 inch
Larghezza	51.5 mm	Larghezza (pollici)	2.0276 inch
Lunghezza	90.5 mm	Lunghezza (pollici)	3.563 inch
Peso netto	14.82 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di posa		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-43 18-8088-c28f0 19e7f77

Dati generali

Tipo di prodotto	Inserto piastra, non schermate	Materiale	Policarbonato PC
------------------	--------------------------------	-----------	------------------

Inserti

Inserto Power grande	1
----------------------	---

Standard generali


N° certificato (cURus)	E223801	N° certificato (CSA)	2000039-800397 14
------------------------	---------	----------------------	-------------------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ETIM 10.0	EC000456	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Accessori

neutra



ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri.

Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Versione
N. d'ordine	1736181044	ESG, Siglatura di apparecchi x 20 mm, PA 66, Colori: bianco,
GTIN (EAN)	4008190985950	innestabile
CPZ	200 ST	

Prese di potenza



FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-FCI-PWB-AU	Versione
N. d'ordine	1450830000	FrontCom, Inserto Power grande, Tipo I, Femmina, AU, 15 A
GTIN (EAN)	4050118255591	
CPZ	1 ST	
Tipo	IE-FCI-PWB-AU-10A	Versione
N. d'ordine	1546590000	FrontCom, Inserto Power grande, Tipo I, Femmina, AU, 10 A
GTIN (EAN)	4050118351842	
CPZ	1 ST	
Tipo	IE-FCI-PWB-CH	Versione
N. d'ordine	1450780000	FrontCom, Inserto Power grande, Tipo J, Femmina, CH
GTIN (EAN)	4050118255553	
CPZ	1 ST	

Accessori

Tipo	IE-FCI-PWB-CN	Versione
N. d'ordine	1450790000	FrontCom, Inserto Power grande, Tipo I, Femmina, CN
GTIN (EAN)	4050118255386	
CPZ	1 ST	
Tipo	IE-FCI-PWB-FR/B/CZ	Versione
N. d'ordine	2426700000	FrontCom, Inserto Power grande, Tipo E, Femmina, FR, CZ
GTIN (EAN)	4050118435139	
CPZ	1 ST	
Tipo	IE-FCI-PWB-DE	Versione
N. d'ordine	1450730000	FrontCom, Inserto Power grande, Tipo F, Femmina, DE
GTIN (EAN)	4050118255546	
CPZ	1 ST	
Tipo	IE-FCI-PWB-FR-OR	Versione
N. d'ordine	2007230000	FrontCom, Inserto Power grande, Tipo E, Femmina, FR, arancione
GTIN (EAN)	4050118392135	
CPZ	1 ST	
Tipo	IE-FCI-PWB-GB	Versione
N. d'ordine	1450770000	FrontCom, Inserto Power grande, Tipo G, Femmina, GB
GTIN (EAN)	4050118255577	
CPZ	1 ST	
Tipo	IE-FCI-PWB-IND	Versione
N. d'ordine	2500710000	FrontCom, Inserto Power grande, Tipo D, Femmina, IN
GTIN (EAN)	4050118526745	
CPZ	1 ST	
Tipo	IE-FCI-PWB-ISR	Versione
N. d'ordine	2531060000	FrontCom, Inserto Power grande, Tipo H, Femmina, ISR
GTIN (EAN)	4050118541175	
CPZ	1 ST	
Tipo	IE-FCI-PWS-IT	Versione
N. d'ordine	1450810000	FrontCom, Inserto Power piccolo, Tipo L, Femmina, IT, EU
GTIN (EAN)	4050118255720	
CPZ	1 ST	

Cacciavite a lama



Cacciaviti a lama tonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1, punta Chrom Top, impugnatura SoftFinish

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SDS 0.4X2.5X75	Versione
N. d'ordine	9009030000	Cacciavite, Cacciavite
GTIN (EAN)	4032248266944	
CPZ	1 ST	

Accessori**Accessori per FrontCom Vario****Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-FC-PWPC	Versione	
N. d'ordine	1450820000	FrontCom, Protezione da contatto accidentale, Telaio singolo	
GTIN (EAN)	4050118255584		
CPZ	1 ST		