



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Flessibile

Le quattro dimensioni di moduli garantiscono soluzioni ad innesto individuali che permettono di risparmiare enormi quantità di spazio. Il passo ridotto si traduce inoltre in un design ottimizzato.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Modulo di potenza, 1000 V, 200 A, Numero di poli: 1, Collegamento a crimpare, Femmina, Slot a innesto necessari: 1.5
N. d'ordine	<u>2549260000</u>
Tipo	HDC MHP 200 FC
GTIN (EAN)	4050118558685
CPZ	1 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-44-02-17

27-44-02-17

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
Omologazioni	THE STATE OF THE S		
	. L I I		
	C THE US		
ROHS	Conforme		
JL File Number Search	Sito web UL		
N° certificato (cURus)	E92202		
Dimensioni e pesi	_		
Profondità	34 mm	Profondità (pollici)	1.3386 inch
Posizione verticale	59.6 mm	Altezza (pollici)	2.3465 inch
_arghezza	21.85 mm	Larghezza (pollici)	0.8602 inch
Peso netto	12 g		
Temperature			
Valori limite di temperatura	-40 °C 125 °C		
Conformità ambientale del pro	odotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane	sulfonate 29420-49-3	
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3c	I1-e6215d2988cd	
Гіро di collegamento PE	Collegamento a vite tramite telaio del modulo		
Dati generali			
Numero di poli	1	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Resistenza d'isolamento	10 ¹² Ω	Cicli di inserimento	≥ 500
Гіро	Femmina	Classe di sovratensione	III
Grado di lordura	3	Materiale di base	Policarbonato, rinforzato con fibra di vetro
Serie	ModuPlug	Tensione di dimensionamento (DIN EN 61984)	1000 V
Tensione di dimensionamento secondo JL/CSA	600 V	Tensione impulsiva di dimensionamento (DIN EN 61984)	8 kV
Corrente di dimensionamento (DIN EN 61984)	200 A	Slot a innesto necessari	1.5
Versione			
_unghezza di spellatura, collegamento d	i 19 mm	Tipo di collegamento	Collegamento a crimpar
dimensionamento			
Sezione di collegamento cavo, max.	70 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	25 mm ²
Classificazioni			
TIM 6.0	FC000438	FTIM 7 O	FCOOOT38
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC000438 EC000438	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC000438 EC000438

Data di creazione 02.11.2025 10:12:11 MEZ

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

Versione catalogo / Disegni

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

EC000438

27-44-02-17





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ECLASS 11.0	27-44-02-17	ECLASS 12.0	27-44-02-17
ECLASS 13.0	27-44-02-17	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com


Disegni







HP 200 / IP65-Gehäuse / 4 Pole







HP 200 / IP65 housing / 4 poles





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Contatti a crimpare 200 A



La crimpatura è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro ed affidabile tra conduttore e contatto. Un collegamento crimpato ideale è a tenuta di gas e resistente alla corrosione.

Dati generali per l'ordinazione

HDC MHP200 F 25	Versione
<u>2514820000</u>	Femmina, argento, 25 mm ²
4050118528466	
10 ST	
HDC MHP200 F 35	Versione
<u>2514830000</u>	Femmina, argento, 35 mm ²
4050118528473	
10 ST	
LIDO MUDOCO E EO	· ·
HDC MHP200 F 50	Versione
2514840000	Versione Femmina, argento, 50 mm²
<u>2514840000</u>	
<u>2514840000</u> 4050118528480	
2514840000 4050118528480 10 ST	Femmina, argento, 50 mm²
2514840000 4050118528480 10 ST HDC MHP200 F 70	Femmina, argento, 50 mm² Versione
	2514820000 4050118528466 10 ST HDC MHP200 F 35 2514830000 4050118528473 10 ST

Utensili per la rimozione dei contatti



Weidmüller offre una gamma di pinze crimpatrici, utensili per la rimozione dei contatti e utensili per la fibra ottica.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MHP200 REMOVAL TOOL Versione
N. d'ordine	<u>2617240000</u>
GTIN (EAN)	4050118705430
CPZ	1 ST

Data di creazione 02.11.2025 10:12:11 MEZ

Versione catalogo / Disegni



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Contropezzi

Moduli elettrici



Flessibile

Le quattro dimensioni di moduli garantiscono soluzioni ad innesto individuali che permettono di risparmiare enormi quantità di spazio. Il passo ridotto si traduce inoltre in un design ottimizzato.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MHP 200 MC	Versione
N. d'ordine	<u>2548900000</u>	Modulo di potenza, 1000 V, 200 A, Numero di poli: 1, Collegamento a
GTIN (EAN)	4050118619287	crimpare, Maschio, Slot a innesto necessari: 1.5
CPZ	1 ST	

Versione catalogo / Disegni 6