

Illustrazione del prodotto

Cablaggio del trasformatore di corrente e tensione

I morsetti sezionatori di prova di Weidmüller sono dotati di tecnologia di collegamento a molla e a vite, per permettere di creare tutti i principali circuiti di conversione per la misurazione di corrente, tensione e potenza, in modo sicuro e sofisticato.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, arancione, 41 A, Numero di poli: 3, Passo in mm (P): 11.10, Isolato: Sì, Larghezza: 29.3 mm |
| N. d'ordine | 2550740000 |
| Tipo | WQB 3 WTL 6/4 FF |
| GTIN (EAN) | 4050118560602 |
| CPZ | 10 Pieza |

Dati tecnici

Omologazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|----------|----------------------|-------------|
| Profondità | 5 mm | Profondità (pollici) | 0.1968 inch |
| Posizione verticale | 29.32 mm | Altezza (pollici) | 1.1543 inch |
| Larghezza | 29.3 mm | Larghezza (pollici) | 1.1535 inch |
| Peso netto | 5.63 g | | |

Temperature

| | | | |
|--------------------------|----------------|----------------------|---------------|
| Temperatura di magazzino | -25 °C...55 °C | Temperatura ambiente | -5 °C...40 °C |
|--------------------------|----------------|----------------------|---------------|

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Altri dati tecnici

| | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| Tipo di fissaggio | se avvitato | Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
| Esecuzione a prova di esplosione | No | Tipo di montaggio | se avvitato |

Dati caratteristici del sistema

| | |
|----------|--------------------------|
| Versione | Collegamento trasversale |
|----------|--------------------------|

Dati dei materiali

| | | | |
|-------------------|-------|--------|-----------|
| Materiale di base | Wemid | Colori | arancione |
|-------------------|-------|--------|-----------|

Dati dimensionamento

| | |
|-------------------|------|
| Corrente nominale | 41 A |
|-------------------|------|

Dimensioni

| | |
|-----------------|----------|
| Passo in mm (P) | 11.10 mm |
|-----------------|----------|

Generale

| | | | |
|----------------|---|-------------------------|-------------------|
| Numero di poli | 3 | Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
|----------------|---|-------------------------|-------------------|

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |