



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto















1

L'elemento frontale della custodia CH20M offre numerose opzioni per design e funzionalità individuali. È possibile scegliere tra vari metodi di stampa, come la stampa a tampone e a incisione laser, per implementare i design in modo preciso e attraente.

Sono inoltre possibili tagli laser per i componenti elettronici. Possono essere utilizzati anche marcatori. L'elemento frontale può essere dotato o meno di un coperchio a cerniera.

Dati generali per l'ordinazione

Elemento frontale, OMNIMATE Housing - Serie CH2OM grigio agata, Elemento frontale, inclusa la preparazione per la copertura ribaltabile, Lar- ghezza: 22.5 mm
<u>2554730000</u>
CH20M22 F AGY 3747
4050118565003
50 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	15.5 mm	Profondità (pollici)	0.6102 inch
Posizione verticale	100 mm	Altezza (pollici)	3.937 inch
Larghezza	22.5 mm	Larghezza (pollici)	0.8858 inch
Peso netto	5.94 g		
Temperature			
Tanan ayatı ya ayabi ayta	-25 °C85 °C	Commo della tamana untuma di imania na	40 120 %
Temperatura ambiente Umidità	5 - 93% umidità rel., Tu =	Campo delle temperature di impiego	-40120 °C
	40°C, senza condensa		
Conformità ambientale del pro	odotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt9	//0	
	Two ovino superiori a o, i vvi		
Dati del materiale			
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Materiale isolante	PA 66 GF 30
Gruppo materiali isolanti	I	Superficie	non trattato
Materiale di base	Plastica	Comparative Tracking Index (CTI)	600 ≤ CTI
Dati generali			
Colori	grigio agata	Grado di protezione	IP20 installato
Tabella dei colori (simile)	grigio agata RAL 7038	Informazioni riguardanti l'intero	CH20M22 B BK/OR 201
Tabella del Colori (Sirrille)	HAL 7030	equipaggiamento, vedi gli articoli citati	CH20W22 B BR/ OR 201
Colabilità	No		
Caratteristiche del componen	te		
Coperchio ribaltabile installabile	Sì	Marcatore integrabile	No
Opzioni di personalizzazione			
Possibili aperture personalizzate	Sì	Possibile siglatura personalizzata	Sì
Processo di ordinazione specifico per il	Vedere le linee guida nella	Colori alternativi	Altro su richiesta
cliente Possibilità di lavorazione	sezione Download Lavorazione laser,		
1 033ibilità di lavorazione	Fresatura		
Classificazioni			
ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031
ETIM 7.0	EC001031	ETIM 10.0	EC001031 EC001031
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92
ECLASS 13.0	27-19-06-03	ECLASS 14.0	27-19-06-03

Data di creazione 11.11.2025 05:46:25 MEZ

Versione catalogo / Disegni



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

Disegni

Illustrazione del prodotto



Disegno quotato





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Contropezzi

CH20M22 C - Coperchio ribaltabile



La copertura ribaltabile della custodia CH20M offre funzioni pratiche che supportano l'applicazione. Può essere sigillata, il che garantisce ulteriore sicurezza e protezione per il contenuto. È prevista anche l'opzione di stampa sulla copertura utilizzando la stampa a tampone per visualizzare in modo chiaro importanti informazioni o loghi.

Inoltre, i marcatori possono essere utilizzati per applicare istruzioni specifiche o marcature direttamente sulla copertura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CH20M22 C BK 1819	Versione
N. d'ordine	2418670000	Custodia modulare, OMNIMATE Housing - Serie CH20M nero,
GTIN (EAN)	4032248899111	trasparente, Copertura ribaltabile, Larghezza: 22.5 mm
CPZ	50 ST	
Tipo	CH20M22 C TP 8089	Versione
Tipo N. d'ordine	CH20M22 C TP 8089 1073420000	Versione Custodia modulare, OMNIMATE Housing - Serie CH20M trasparente,
•		