



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto





Collegamenti trasversali regolabili

Aumenta la flessibilità dei collegamenti trasversali Il collegamento trasversale TERMSERIES ((TCC) permette collegamenti trasversali regolabili individualmente con un massimo di 51 poli. Il numero massimo di poli collegabili è stato aumentato di 32 poli. Il materiale della spellatura può essere accorciato alla lunghezza desiderata molto semplicemente. I collegamenti trasversali convincono grazie alla semplicità di gestione e alla loro visibilità, oltre che alle possibilità universali di collegamento. Una rete aggiuntiva impedisce alla molla di deformarsi durante il montaggio.

- Collegamenti trasversali regolabili individualmente con 51 poli
- Barra aggiuntiva per evitare la deformazione della molla
- Collegamenti trasversali ampliati fino a 32 poli
- Resistenza alle vibrazioni

Dati generali per l'ordinazione

Versione	TERMSERIES, Collegamento trasversale	
N. d'ordine	<u>2556490000</u>	
Tipo	TCC 6.4/51 BK	
GTIN (EAN)	4050118567007	
CPZ	10 Pieza	

1





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-37-16-92

27-37-16-92

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
DOLLO	0 1		
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	4.8 mm	Profondità (pollici)	0.189 inch
Posizione verticale	13.1 mm	Altezza (pollici)	0.5157 inch
Larghezza	323.4 mm	Larghezza (pollici)	12.7323 inch
Peso netto	12 g	Largriezza (poliici)	12.7323 11011
Temperature			
Tourness tourness di une monerie e maio	40.00 05.00	Townseton audients	40.00.00.00
Temperatura di magazzinaggio Temperatura d'esercizio	-40 °C85 °C	Temperatura ambiente	-40 °C60 °C
<u> </u>			
Conformità ambientale del p	rodotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%)	
Dati per il collegamento trasv	versale		
Dati per il collegamento tras-	versale		
Tensione nominale	300 V	Corrente di dimensionamento	17.5 A
Isolamento	Sì	Protezione da contatto accidentale	Sì
Colori	nero	Numero di morsetti ponticellati	32
Numero di poli	51	Passo in mm (P)	6.40 mm
Tipo di montaggio	innestato	Versione	può essere tagliato a misura
Dati di dimensionamento UL			
Corrente nominale (UL)	10 A		
Dati generali			
Versione	può essere tagliato a misura		
Colori	nero		
Componente classe d'infiammabilità	Componente	Custodia	
UL94	Classe d'infiammabilità UL9	4 V-0	
Cordinazione di isolamento			
Tensione nominale	300 V		
Dati di collegamento			'
. (0)	0.40		
Passo in mm (P)	6.40 mm		
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 9.1	27-37-16-92
ECLASS 10.0	27-37-16-92	ECLASS 11.0	27-37-16-92
ECLASS 10.0	27-37-16-92	FCLASS 11.0	27-37-10-32

Data di creazione 05.11.2025 07:44:16 MEZ

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

Versione catalogo / Disegni

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

27-37-16-92

27-37-16-92





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

Disegni

Illustrazione del prodotto



Dimensional drawing







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Altro

Type code TERMSERIES accessories



Codici dei modelli





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Utensili da taglio



Tagliacavi per conduttori di diametro esterno fino a 8 mm, 12 mm, 14 mm e 22 mm. La speciale geometria della lama consente il taglio netto e pulito di conduttori in rame e alluminio con il minimo sforzo. I tagliacavi (da KT 8 a KT 22) sono disponibili anche con isolamento protettivo verificato VDE e GS per una tensione max. di 1.000 V a norma EN/IEC 60900.

Dati generali per l'ordinazione

_ and general per resultant pe				
Tipo	KT 14	Versione		
N. d'ordine	1157820000	Utensili da taglio, Tagliacavi utilizzabile con una sola mano		
GTIN (EAN)	4032248945344			
CPZ	1 ST			

Utensile per taglio e rimozione dei collegamenti trasversali



- Per i collegamenti trasversali della Serie Z Weidmüller
- Per i collegamenti trasversali da WQV 2,5 fino WQV 35
- Per la finestra del collegamento trasversale dei morsetti WTR 2,5 e WSI 6

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KT ZQV	Versione
N. d'ordine	9002170000	Cutting tool for one-hand operation
GTIN (EAN)	4032248291670	
CPZ	1 ST	
Tipo	WAW 1 NEUTRAL	Versione
N. d'ordine	9004500000	Miscellaneous tools
N. d'ordine GTIN (EAN)	<u>9004500000</u> 4008190053925	Miscellaneous tools

Data di creazione 05.11.2025 07:44:16 MEZ

Versione catalogo / Disegni