


IE-PS-SCRJ1-POF-QA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Connettori LWL SC-RJ secondo IEC 61754-24 per diametro esterno del filo 2,6...3 mm

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Presca FO ricollegabile, Inserto maschio SCRJ, POF, IP20
N. d'ordine	2564950000
Tipo	IE-PS-SCRJ1-POF-QA
GTIN (EAN)	4050118574654
CPZ	10 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	51 mm	Profondità (pollici)	2.0079 inch
Posizione verticale	14.7 mm	Altezza (pollici)	0.5787 inch
Larghezza	8.95 mm	Larghezza (pollici)	0.3524 inch
Peso netto	13 g		

Temperature

Temperatura di magazzino	Temperatura d'esercizio	-20 °C...80 °C
Temperatura di posa	Umidità	0…93 % umidità rel.

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Dati generali

Materiale del passacavo antipiegamento	TPE	Descrizione articolo	Inserto maschio SCRJ, POF
Colori	giallo, nero	Materiale base della custodia	PC UL 94 V0
Umidità	0…93 % umidità rel.	Tipo di montaggio	Montaggio vite
Grado di protezione	IP20	Cicli di inserimento	1000
Tipo di filo	POF	Perdita d'inserzione	≤ 1,0 dB
Collegamento 1	SCRJ	Collegamento 2	Vite
Forza di estrazione del cavo, min.	100 N	Diametro filo singolo, min.	2.1 mm
Utilizzo materiale custodia	Pressofusione di zinco, nichelato	Materiale molla di compressione	Acciaio, inossidabile
Materiale ghiera	Zalpacca	Materiale calotta antipolvere	TPE
Diametro filo singolo, max.	2.3 mm	Materiale boccia a crimpare	Rame, nichelato

Standard generali

Connettori a norma	IEC 61754-24	Impianti con cavi di comunicazione specifici per l'applicazione	ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007, ISO / IEC 24702:2006, DIN EN 61918 Bozza 02.2007
--------------------	--------------	---	--

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Forbici

Weidmüller è specializzata nel taglio di cavi in rame e alluminio. La gamma di prodotti va dal tagliacavi per piccole sezioni con trasmissione diretta della forza fino ai tagliacavi per grossi diametri. Il comando meccanico e una forma delle lame appositamente studiata riducono al minimo lo sforzo manuale necessario.

Con la sua ricca gamma di utensili da taglio, Weidmüller risponde a tutti i criteri di una lavorazione professionale dei cavi.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SCISSORS KEVLAR	Versione	
N. d'ordine	1208910000	Electrician's scissors	
GTIN (EAN)	4032248990085		
CPZ	1 ST		

...per cavi a fibra ottica con fibre ottiche di polimeriche (POF)

Utensili di sguainatura e crimpatura per la lavorazione dei contatti per conduttori in fibra ottica POF (fibra ottica polimerica)

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HTX-IE-POF-QA	Versione	
N. d'ordine	2602860000		
GTIN (EAN)	4050118615043		
CPZ	1 ST		