

IE-PI-SCRJ-POF-QA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Inserti LWL SC per connettori Var.1 / 4 / 14

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Inserto SC, Inserto maschio SCRJ, POF, ricollegabile
N. d'ordine	2564960000
Tipo	IE-PI-SCRJ-POF-QA
GTIN (EAN)	4050118574647
CPZ	10 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	56 mm	Profondità (pollici)	2.2047 inch
Posizione verticale	10.5 mm	Altezza (pollici)	0.4134 inch
Larghezza	13.2 mm	Larghezza (pollici)	0.5197 inch
Peso netto	1.6 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di posa		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Dati generali

Descrizione articolo	Inserto maschio SCRJ, POF, ricollegabile	Colori	altro
Materiale base della custodia	PA 66	Diametro guaina, max.	8 mm
Diametro guaina, min.	5 mm	Tipo di montaggio	Montaggio vite
Grado di protezione	IP67 con custodia	Cicli di inserimento	≥ 500
Composizione	Inserti connettore e flangia adatti per custodia delle varianti 1, 4 e 14	Tipo di filo	POF
Perdita d'inserzione	≤ 1,0 dB	Collegamento 1	SCRJ
Collegamento 2	Vite	Diametro filo singolo, min.	2.1 mm
Materiale ghiera	Arcap	Materiale calotta antipolvere	TPE
Diametro filo singolo, max.	2.3 mm		

Standard generali

Connettori a norma	IEC 61754-24
--------------------	--------------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

IE-PI-SCRJ-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

...per cavi a fibra ottica con fibre ottiche di polimeriche (POF)



Utensili di sguainatura e crimpatura per la lavorazione dei contatti per conduttori in fibra ottica POF (fibra ottica polimerica)

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HTX-IE-POF-QA	Versione	
N. d'ordine	2602860000		
GTIN (EAN)	4050118615043		
CPZ	1 ST		

Calotte antipolvere



Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PP-V14P	Versione	
N. d'ordine	1058280000	Calotta protez. p. cust. connett.	
GTIN (EAN)	4032248799374		
CPZ	10 ST		

Forbici



Weidmüller è specializzata nel taglio di cavi in rame e alluminio. La gamma di prodotti va dal tagliacavi per piccole sezioni con trasmissione diretta della forza fino ai tagliacavi per grossi diametri. Il comando meccanico e una forma delle lame appositamente studiata riducono al minimo lo sforzo manuale necessario. Con la sua ricca gamma di utensili da taglio, Weidmüller risponde a tutti i criteri di una lavorazione professionale dei cavi.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SCISSORS KEVLAR	Versione	
N. d'ordine	1208910000	Forbici per elettricisti	
GTIN (EAN)	4032248990085		
CPZ	1 ST		

Accessori**Utensili**

- per conduttori flessibili e rigidi con isolamento in materiale speciale
- spellatura d'alta qualità per applicazioni industriali (conforme ai requisiti richiesti nel settore del trasporto aereo)
- la forma particolare delle lame consente la spellatura di isolamenti e conduttori speciali
- lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- massima flessibilità grazie alle unità di spellatura intercambiabili
- elevata precisione di ripetizione del risultato di spellatura
- nessun danneggiamento del conduttore
- elevata stabilità dell'utensile grazie alla sua lunga durata e affidabilità
- funzione di taglio integrata

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	MULTI-STRIPAX IE-POF	Versione	
N. d'ordine	1208880000	Utensili, Utensile spellafili e da taglio	
GTIN (EAN)	4032248990276		
CPZ	1 ST		