

**HDC MBUS4 M AWG22-20****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Portfolio completo per cablaggi di dati flessibili in loco: dagli utensili coinvolti ai giunti codificati Cat.#5 D e Cat.#6 X, così come boccole di schermatura robuste. Questi componenti consentono connessioni dati affidabili e assemblati sul campo, ideali per applicazioni industriali, installazioni rapide e massima flessibilità.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Contatto a crimpare
N. d'ordine	<a href="#">2565900000</a>
Tipo	HDC MBUS4 M AWG22-20
GTIN (EAN)	4050118575453
CPZ	100 Pieza

## HDC MBUS4 M AWG22-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

Peso netto 0.33 g

## Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 90 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

## Dati generali



Superficie dei contatti	dorata	Velocità di trasmissione	100 MBit/s
Corrente nominale	4 A	Cicli di inserimento	≤ 100
Tipo	Maschio		

## Dati generali

Diametro contatto Ø codolo	1 mm	Lunghezza di spellatura, collegamento di 4.5 mm dimensionamento	
Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare	Esecuzione inserto	MBUS
Sezione di collegamento cavo, max.	0.5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, min.	0.34 mm <sup>2</sup>
Superficie	oro	Cicli di inserimento	≤ 100
Tipo	Maschio	Materiale di base	Lega di rame
Serie	ModuPlug	Procedimento di fabbricazione	torniti
Materiale del contatto	Lega di rame		

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		



## HDC MBUS4 M AWG22-20

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessori

www.weidmueller.com

### Utensili



Portfolio completo per cablaggi di dati flessibili in loco: dagli utensili coinvolti ai giunti codificati Cat.#5 D e Cat.#6 X, così come boccole di schermatura robuste. Questi componenti consentono connessioni dati affidabili e assemblati sul campo, ideali per applicazioni industriali, installazioni rapide e massima flessibilità.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2592680000</a>	Localizzatore per pinza crimpatrice
GTIN (EAN)	4050118603781	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2592650000</a>	Pinza crimpatrice per contatti
GTIN (EAN)	4050118603774	
CPZ	1 ST	