


**IE-PS-V14M-2SC-POF-QA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Connettori PushPull secondo IEC 61076-3-117 Var.14  
(PROFINET) in metallo incl. inserto SC

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Connettore FO, Versione 14, SC-RJ POF, ricollegabile, IP67
N. d'ordine	<a href="#">2568260000</a>
Tipo	IE-PS-V14M-2SC-POF-QA
GTIN (EAN)	4050118578928
CPZ	10 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	79.9 mm	Profondità (pollici)	3.1457 inch
Posizione verticale	26.8 mm	Altezza (pollici)	1.0551 inch
Larghezza	22.7 mm	Larghezza (pollici)	0.8937 inch
Peso netto	55.44 g		

## Temperature

Temperatura di magazzino	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di posa		

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## Dati generali

Descrizione articolo	Versione 14, SC-RJ POF, ricollegabile	Colori	altro
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco	Diametro guaina, max.	10 mm
Diametro guaina, min.	5 mm	Grado di protezione	IP67
Cicli di inserimento	750	Tipo di filo	POF
Perdita d'inserzione	≤ 1,0 dB	Collegamento 1	SCRJ
Collegamento 2	Sistema di collegamento rapido: avvitare, tagliare	Utilizzo materiale custodia	PA, Pressofusione di zinco

## Standard generali

Connettori a norma	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24
--------------------	--

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

## IE-PS-V14M-2SC-POF-QA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### ...per cavi a fibra ottica con fibre ottiche di polimeriche (POF)



Utensili di sguainatura e crimpatura per la lavorazione dei contatti per conduttori in fibra ottica POF (fibra ottica polimerica)

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HTX-IE-POF-QA	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">2602860000</a>		
GTIN (EAN)	4050118615043		
CPZ	1 ST		

## Utensili



- per conduttori flessibili e rigidi con isolamento in materiale speciale
- spellatura d'alta qualità per applicazioni industriali (conforme ai requisiti richiesti nel settore del trasporto aereo)
- la forma particolare delle lame consente la spellatura di isolamenti e conduttori speciali
- lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- massima flessibilità grazie alle unità di spellatura intercambiabili
- elevata precisione di ripetizione del risultato di spellatura
- nessun danneggiamento del conduttore
- elevata stabilità dell'utensile grazie alla sua lunga durata e affidabilità
- funzione di taglio integrata

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	MULTI-STRIPAX IE-POF	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1208880000</a>	Utensili, Utensile spellafili e da taglio	
GTIN (EAN)	4032248990276		
CPZ	1 ST		

## Forbici



Weidmüller è specializzata nel taglio di cavi in rame e alluminio. La gamma di prodotti va dal tagliacavi per piccole sezioni con trasmissione diretta della forza fino ai tagliacavi per grossi diametri. Il comando meccanico e una forma delle lame appositamente studiata riducono al minimo lo sforzo manuale necessario. Con la sua ricca gamma di utensili da taglio, Weidmüller risponde a tutti i criteri di una lavorazione professionale dei cavi.

## IE-PS-V14M-2SC-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SCISSORS KEVLAR	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1208910000</a>	Forbici per elettricisti	
GTIN (EAN)	4032248990085		
CPZ	1 ST		

## Calotte antipolvere




Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PP-V14P	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1058280000</a>	Calotta protez. p. cust. connett.	
GTIN (EAN)	4032248799374		
CPZ	10 ST		

## neutra



ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri.

Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ESG 9/11 K MC NE WS	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Siglatura di apparecchi x 11 mm, PA 66, Colori: bianco, autoadesivo	
GTIN (EAN)	4032248402731		
CPZ	200 ST		