

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



La custodia di protezione è realizzata con alluminio pressofuso resistente all'acqua di mare.

Gli alti standard di protezione da acqua e polvere, così come una resistenza agli urti particolarmente elevata, sono le caratteristiche distintive di questa serie di custodie.

Un sofisticato rivestimento superficiale a doppio strato assicura anni di affidabilità.

Tutte le viti, i contatti a crimpare e le altri parti accessorie esterne sono realizzate in acciaio inox resistente alla corrosione.

# Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	2568600000
Tipo	HDC HP550 STGH CR 1P
GTIN (EAN)	4050118776621
CPZ	1 Pieza



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

logazion	

Omologazioni



### Dimensioni e pesi

Peso netto 431 g

#### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

#### Dati generali

Esecuzione custodia	Base passante	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Colori	nero	Superficie	Rivestito a polvere
Esente da alogeni	false	Grado di protezione	IP68, in stato collegato

#### Dati generali

Colori	nero	Superficie	Rivestito a polvere

# Nota importante

Informazioni sul prodotto

A seconda del funzionamento desiderato, le tensioni generate internamente possono sovrapporre la tensione di lavoro e contenere picchi corrispondenti. È indispensabile garantire che tali tensioni di picco non superino la tensione nominale. Per applicazioni al di fuori di queste specifiche, non esitate a contattarci.

# Classificazioni

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

Versione catalogo / Disegni






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Disegni





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessori

#### Contatti a crimpare



La crimpatura è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro ed affidabile tra conduttore e contatto. Un collegamento crimpato ideale è a tenuta di gas e resistente alla corrosione.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC HP 550 M 25	Versione
N. d'ordine	1220580000	HDC - Connettore, Maschio, Collegamento a crimpare, Dimensioni di
GTIN (EAN)	4050118003857	installazione: 550
CPZ	1 ST	III dande lono, ooo
	HDC HP 550 M 50	Versione
Tipo		
N. d'ordine	1157800000	HDC - Connettore, Maschio, Collegamento a crimpare, Dimensioni di
GTIN (EAN)	4032248945337	installazione: 550
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC HP 550 M 70	Versione
N. d'ordine	1268810000	HDC - Connettore, Maschio, Collegamento a crimpare, Dimensioni di
GTIN (EAN)	4050118057720	installazione: 550
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC HP 550 M 95	Versione
N. d'ordine	1079790000	HDC - Connettore, Maschio, Collegamento a crimpare, Dimensioni di
GTIN (EAN)	4032248841653	installazione: 550
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC HP 550 M 120	Versione
N. d'ordine	1079780000	HDC - Connettore, Maschio, Collegamento a crimpare, Dimensioni di
GTIN (EAN)	4032248841899	installazione: 550
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC HP 550 M 150	Versione
N. d'ordine	1119110000	HDC - Connettore, Maschio, Collegamento a crimpare, Dimensioni di
GTIN (EAN)	4032248900367	installazione: 550
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC HP 550 M 185	Versione
N. d'ordine	<u>1120580000</u>	HDC - Connettore, Maschio, Collegamento a crimpare, Dimensioni di
GTIN (EAN)	4032248901821	installazione: 550
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC HP 550 M 240	Versione
	HDC HP 550 M 240 1120590000	Versione  HDC - Connettore, Maschio, Collegamento a crimpare, Dimensioni di
Tipo		
Tipo N. d'ordine	1120590000	HDC - Connettore, Maschio, Collegamento a crimpare, Dimensioni di

Versione catalogo / Disegni 4