

**ES EPG 60/HPG AEH 95****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm<sup>2</sup>
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |  |
|-------------|--|
| Versione    | Inserto pinza crimpatrice, 95mm <sup>2</sup> , Crimpatura trapezoidale |
| N. d'ordine | <a href="#">2577870000</a>   |
| Tipo        | ES EPG 60/HPG AEH 95   |
| GTIN (EAN)  | 4050118590685  |
| CPZ         | 1 Pieza  |

## ES EPG 60/HPG AEH 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|                     |       |                      |             |
|---------------------|-------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 22 mm | Profondità (pollici) | 0.8661 inch |
| Posizione verticale | 42 mm | Altezza (pollici)    | 1.6535 inch |
| Larghezza           | 42 mm | Larghezza (pollici)  | 1.6535 inch |
| Peso netto          | 25 g  |                      |             |

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

## Dati utensile di crimpatura

|                            |                         |  |                    |
|----------------------------|-------------------------|--|--------------------|
| Tipo/profilo di crimpatura | Crimpatura trapezoidale |  |                    |
| Sezione capicorda          | nominale                |  | 95 mm <sup>2</sup> |

## Descrizione contatto

|                                 |   |                                 |                    |
|---------------------------------|---|---------------------------------|--------------------|
| Tipo di contatto                | Capicorda tubiformi con/<br>senza collare isolante in<br>plastiva | Sezione del conduttore max. AWG | 3/0                |
| Sezione del conduttore min. AWG | 3/0   | Area di crimpatura , max.       | 95 mm <sup>2</sup> |

## Inserti a crimpare

|                               |       |  |    |
|-------------------------------|-------|--|----|
| Larghezza di crimpatura       | 22 mm | Sezione trasversale a crimpare in rame | 95 |
| Larghezza di crimpatura in mm | 22    |  |    |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001282    | ETIM 9.0    | EC001282    |
| ETIM 10.0   | EC001282    | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 |             |             |