



Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

Dati generali per l'ordinazione

Versione	16mm ² , Crimpatura ovale
N. d'ordine	2577950000
Tipo	ES EPG 60 ISO 16
GTIN (EAN)	4050118590630
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	22 mm	Profondità (pollici)	0.8661 inch
Posizione verticale	42 mm	Altezza (pollici)	1.6535 inch
Larghezza	42 mm	Larghezza (pollici)	1.6535 inch
Peso netto	25 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati utensile di crimpatura

Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura ovale		
Sezione capicorda	nominale		16 mm ²

Descrizione contatto

Tipo di contatto	Connettore isolato	Sezione del conduttore max. AWG	6
Sezione del conduttore min. AWG	6	Area di crimpatura , max.	16 mm ²

Inserti a crimpare

Larghezza di crimpatura	7 mm	Sezione trasversale a crimpare in rame	16
Larghezza di crimpatura in mm	7		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Accessori

Capicorda a crimpare



Connettore per cavi isolato in PVC o PC/PA

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato
- Con imbuto di entrata conico, eccetto connettori di testa

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KQI-M10/-16	Versione
N. d'ordine	1492510000	Spine piatte, Giunto isolato, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302288	
CPZ	50 ST	
Tipo	KQI-M5/-16	Versione
N. d'ordine	1492480000	Spine piatte, Giunto isolato, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302196	
CPZ	50 ST	
Tipo	KQI-M6/-16	Versione
N. d'ordine	1492490000	Spine piatte, Giunto isolato, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302455	
CPZ	50 ST	
Tipo	KQI-M8/-16	Versione
N. d'ordine	1492500000	Spine piatte, Giunto isolato, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302516	
CPZ	50 ST	

Capicorda a forchetta



Connettore per cavi a forchetta isolato in PVC o PC/PA

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato
- Con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KQIG-M6/-16	Versione
N. d'ordine	1491350000	Spine piatte, Giunto isolato, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118300987	
CPZ	50 ST	
Tipo	KQIG-M8/-16	Versione
N. d'ordine	1491360000	Spine piatte, Giunto isolato, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301601	
CPZ	50 ST	

Accessori**Capicorda a puntale**

Connettore per cavi a spina isolato in PVC o PC/PA

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato
- Con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KSI/-16	Versione	
N. d'ordine	1491440000	Spine piatte, Giunto isolato, 16 mm ² , 16 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118301427		
CPZ	50 ST		