

CRIMPFIX R VARIO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Per la spellatura e crimpatura automatica
- Lavorazione veloce ed efficiente
- Semplice regolazione sulla gamma di sezioni richiesta
- Spellatura e crimpatura in un'unica operazione
- La lavorazione di boccole o contatti di altri produttori può causare guasti e malfunzionamenti della macchina!

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Automatic stripper and crimper
N. d'ordine	2580000000
Tipo	CRIMPFIX R VARIO
GTIN (EAN)	4050118605846
CPZ	1 Pieza

CRIMPFIX R VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	485 mm	Profondità (pollici)	19.0944 inch
Posizione verticale	565 mm	Altezza (pollici)	22.2441 inch
Larghezza	335 mm	Larghezza (pollici)	13.189 inch
Peso netto	25265 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Macchine automatiche spellafili e crimpatrici

Campo di isolamento	0,5 - 2,5 mm ² (~AWG 20-14)	Comando	Elettropneumatico
Tempo di un ciclo	ca. 2 s	Crimpatura	Trapezoidale
Sezione del terminale, max.	2.5 mm ²	Sezione del terminale, min.	0.5 mm ²
Lunghezza di crimpatura	8/10 mm	Materiali di consumo	Capicorda tubiformi su bobina
Lunghezza dei terminali	14/16 mm	Collegamento dell'aria compressa	5 - 5,5 bar
Lunghezza di inserimento min.	27 mm	Collegamento elettrico	100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

CRIMPFIX R VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessori

www.weidmueller.com

Accessori / ricambi



- Per la spellatura e crimpatura automatica
- Lavorazione veloce ed efficiente
- Semplice regolazione sulla gamma di sezioni richiesta
- Spellatura e crimpatura in un'unica operazione
- La lavorazione di boccole o contatti di altri produttori può causare guasti e malfunzionamenti della macchina!

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	AIMESA CF U/L/LS SK TIN	Versione	
N. d'ordine	1283530000	Macchine automatiche, Ricambio	
GTIN (EAN)	4050118073676		
CPZ	1 ST		

Macchine automatiche



- Per la spellatura e crimpatura automatica
- Lavorazione veloce ed efficiente
- Semplice regolazione sulla gamma di sezioni richiesta
- Spellatura e crimpatura in un'unica operazione
- La lavorazione di boccole o contatti di altri produttori può causare guasti e malfunzionamenti della macchina!

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CRIMPFIX R VARIO PZ3	Versione	
N. d'ordine	2912420000	Macchine automatiche, Macchina spellafili e crimpatrice	
GTIN (EAN)	4099986535992		
CPZ	1 ST		

Accessori / ricambi



- Per la spellatura e crimpatura automatica
- Lavorazione veloce ed efficiente
- Semplice regolazione sulla gamma di sezioni richiesta
- Spellatura e crimpatura in un'unica operazione
- La lavorazione di boccole o contatti di altri produttori può causare guasti e malfunzionamenti della macchina!

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	FESA CF L/LS V2	Versione	
N. d'ordine	1454790000	Macchine automatiche, Ricambio	
GTIN (EAN)	4050118260779		
CPZ	1 ST		