

IE-USB-3.0-A-A-1.8M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Cavi IE confezionati

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavo USB, USB A 3.0, USB A 3.0, PVC, 1.8 m
N. d'ordine	2581730018
Tipo	IE-USB-3.0-A-A-1.8M
GTIN (EAN)	4050118650099
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Lunghezza	1.8 m	Lunghezza (pollici)	70.8661 inch
Peso netto	87 g		

Temperature

Temperatura di magazzino	Temperatura d'esercizio	-15 °C...80 °C
Temperatura di posa		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici del cavo

Colore della guaina	blu
---------------------	-----

Dati tecnici generali

Superficie dei contatti	Oro su nichel
-------------------------	---------------

Connettore maschio dx

Spina di collegamento a destra	USB A 3.0, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate
--------------------------------	--

Connettore maschio sx

Spina di collegamento a sinistra	USB A 3.0, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate
----------------------------------	--

Struttura del cavo

Colore della guaina	blu	Sezione	4*AWG30 + 2*AWG30 + 2*AWG20 (Power)
Diametro guaina, max.	5.65 mm	Diametro guaina, min.	5.35 mm
Materiale rivestimento	PVC		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		