

**IE-USB-3.0-A-A-3M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Cavi IE confezionati

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Cavo USB, USB A 3.0, USB A 3.0, PVC, 3 m
N. d'ordine	<a href="#">2581730030</a>
Tipo	IE-USB-3.0-A-A-3M
GTIN (EAN)	4050118630534
CPZ	1 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

Lunghezza	3 m	Lunghezza (pollici)	118.1102 inch
Peso netto	140 g		

## Temperature

Temperatura di magazzino	Temperatura d'esercizio	-15 °C...80 °C
Temperatura di posa		

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati tecnici del cavo

Colore della guaina	blu
---------------------	-----

## Dati tecnici generali

Superficie dei contatti	Oro su nichel
-------------------------	---------------

## Connettore maschio dx

Spina di collegamento a destra	USB A 3.0, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate
--------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

## Connettore maschio sx

Spina di collegamento a sinistra	USB A 3.0, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate
----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

## Struttura del cavo

Colore della guaina	blu	Sezione	4*AWG30 + 2*AWG30 + 2*AWG20 (Power)
Diametro guaina, max.	5.65 mm	Diametro guaina, min.	5.35 mm
Materiale rivestimento	PVC		

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		