

CABTITE CR 24/10 EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Insieme alla vasta gamma di diversi ganci con collegamento schermato (KLBÜ), le guide di collegamento schermato permettono una pratica, semplice e veloce schermatura dei cavi.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Guida di collegamento schermato, Cabtite (sistema di inserimento cavi), acciaio, zincato, argento, Posizione verticale: 35.23 mm, Larghezza: 140 mm, Profondità: 16 mm
N. d'ordine	2583890000
Tipo	CABTITE CR 24/10 EMV
GTIN (EAN)	4050118647068
CPZ	10 Pieza

CABTITE CR 24/10 EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	16 mm	Profondità (pollici)	0.6299 inch
Posizione verticale	35.23 mm	Altezza (pollici)	1.387 inch
Larghezza	140 mm	Larghezza (pollici)	5.5118 inch
Diametro	5.3 mm	Altezza di fissaggio	5.91 mm
Larghezza di fissaggio	5.3 mm	Peso netto	46.96 g

Temperature

Temperatura d'esercizio

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Informazioni generali

Silicone No Alogen No
Materiale di base acciaio, zincato

Classificazioni

ETIM 8.0 EC002624 ETIM 9.0 EC002624
ETIM 10.0 EC002624 ECLASS 14.0 27-18-28-15
ECLASS 15.0 27-18-28-15