

CABTITE CR 16/8 EMV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Insieme alla vasta gamma di diversi ganci con collegamento schermato (KLBÜ), le guide di collegamento schermato permettono una pratica, semplice e veloce schermatura dei cavi.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Guida di collegamento schermato, Cabtite (sistema di inserimento cavi), acciaio, zincato, argento, Posizione verticale: 35.23 mm, Larghezza: 113 mm, Profondità: 16 mm
N. d'ordine	2583910000
Tipo	CABTITE CR 16/8 EMV
GTIN (EAN)	4050118647051
CPZ	10 Pieza

CABTITE CR 16/8 EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	16 mm	Profondità (pollici)	0.6299 inch
Posizione verticale	35.23 mm	Altezza (pollici)	1.387 inch
Larghezza	113 mm	Larghezza (pollici)	4.4488 inch
Diametro	5.3 mm	Altezza di fissaggio	5.91 mm
Larghezza di fissaggio	5.3 mm	Peso netto	40.2 g

Temperature

Temperatura d'esercizio

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Informazioni generali

Silicone No Alogeni No
Materiale di base acciaio, zincato

Classificazioni

ETIM 8.0 EC002624 ETIM 9.0 EC002624
ETIM 10.0 EC002624 ECLASS 14.0 27-18-28-15
ECLASS 15.0 27-18-28-15